Ipari Ethernet
IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Összeszerelt IE kábelek, PROFINET, push-pull erőátviteli dugós csatlakozóval a PROFINET előírások szerint

Általános rendelési adatok

Típus	IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X
Rendelési szám	1350120010
Verzió	Rendszerkábel, PushPull Power, PushPull Power, PVC, 1 m
GTIN (EAN)	4050118165296
Menny.	1 Stück

Ipari Ethernet
IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Hossz	1 m	Hossz, inch	0,039 inch
Nettó tömeg	306 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Szabványok

Csatlakozó, standard	in accordance with PROFINET specification

Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség	24 V	Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	16 A

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Min. hajlítási sugár, csak egyszer	4 x kábelátmérő

Kábel szerkezet

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 16	Keresztmetszet	5*1,5 mm²
Szigetelés	PVC	Vezetékek száma	5
Köpeny anyaga	PVC	Köpenyátmérő, max.	8,1 mm
Köpeny színe	szürke (RAL 7001-hoz hasonló)		

dugó

Bal oldali csatlakozó verziója	PushPull Power	Jobb oldali csatlakozó verziója	PushPull Power

Besorolások

ETIM 6.0	EC000993	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-20-01	eClass 9.1	27-06-23-90

Jóváhagyások

Jóváhagyások	EAC
ROHS	Megfelel

Ipari Ethernet
IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN