

Használati utasítás és biztonsági tudnivalók



FIGYELMEZTETÉS: Amennyiben Ön figyelmen kívül hagyja az alábbi tájékoztatást, az balesethez és más személyek, illetve a házi és használatok súlyos sérüléséhez vezethet, valamint károkat okozhat az anyagi javakban.

- ☐ Ez a hálózati töltő az információtechnikai készülékek áramellátására szolgál. Más célú felhasználás nem megengedett. Használaton kívül válassza le a hálózati töltőt az elektromos hálózatról.
- ☐ A típustáblán szereplő feltüntetett specifikációt be kell tartani. Győződjön meg arról, hogy helyes a feszültség és a polaritás, valamint arról is, hogy a tápegység alkalmas a tervezett felhasználásra.
- ☐ Amennyiben a készülékház, az elektromos csatlakozó dugók vagy vezetékek hiányosak vagy sérültek, hibásak, valamint egyéb üzemzavar vagy meghibásodás esetén a hálózati töltőt azonnal le kell választani az elektromos hálózatról és biztosítani azt a további használatbavétel ellen. Tilos felnyitni a készülékházat, a hálózati töltő gondozásmentes.
- ☐ A hálózati töltő nem vízhatlan és nem védett a fröccsenő víz ellen sem, ezért a belsejébe nem kerülhet víz, vagy nedvesség. A tápegységet csak száraz beltéri helyiségben használja, ne takarja le és ne tegye ki közvetlen napsütésnek. A megengedett környezeti hőmérséklet: 10 °C – 40 °C

A készüléket tilos a háztartási szemétkébe dobni

Ezt a készüléket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. Távolítsa el az elektronikai hulladékok gyűjtőhelyén (www.elektrog.de)



Műszaki adatok

Típus	Feszültség	Min. terhelés	Max. terhelés	Max. teljesítmény
SAW 30-120-2000G	12V	0,00 A	2000 mA	24 W
SAW 30-240-1000G	24 V	0,00 A	1000 mA	24 W

SAW 30-XXX-YYYYG :
XXX : 3V – 30V; YYYY : 100 mA – 3500 mA; max. teljesítmény: 30W

Bemenet
Feszültség AC 90 V – 264 V
Frekvencia 47 Hz – 63 Hz
Áramerősség 1,2 A max.
Beköcsölási áram 40 A max.

Kimenet
Rövidzár elleni védelem automatikus visszaállítás
Túláram elleni védelem automatikus visszaállítás
Kimenet szabályozás +/- 5%
Beköcsölási idő 3 mp max.
Vonalvezérlés 1% max.

Egyéb
Hűtés konvekcionális
Hatékonyság DoE Level VI
Hőmérséklet együttható 0,05% / °C
Szigetelési ellenállás 50 Mohm – primer - szekunder
Szivárgási áram 0,25 mA max.

Környezeti feltételek
Hőmérséklet üzemi: 0 – 40 °C, tárolási: -20 – 80 °C
Légnedvesség 5% RH – 95% RH

Biztonság UL, cUL, FCC, CE (LVD), SAA, RCM, CB, BSI1363

Méretek: 71 x 43 x 29 mm

