

VPU sorozat
VPU I 2 LCF 280V/25KA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**I. és II. típusú villámáram-levezető fogyasztásmérő előtti/utáni használathoz**

- II. típusú túlfeszültség-védelemként is használható
- IEC 61643-11 szerint bevizsgálva I. és II. típusú túlfeszültség-védelemhez
- 35 kA árammal (10/350 µs) az I., II., III. és IV. (LPL I/II/III/IV) védelmi zónához

Általános rendelési adatok

Típus	VPU I 2 LCF 280V/25KA
Rendelési szám	1351640000
Verzió	Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, telekommunikációs érintkező nélkül, Szivárgási áram mentes, Single-phase
GTIN (EAN)	4050118158502
Menny.	1 Stück

VPU sorozat

VPU I 2 LCF 280V/25KA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	71,2 mm	Szélesség (coll)	2,803 inch
Magasság	94 mm	Magasság (coll)	3,701 inch
Mélység	69 mm	Mélység (coll)	2,717 inch
Rögzítési méret - magasság	75 mm	Nettó tömeg	706 g

Hőmérsékletek

Páratartalom	5 - 95% rel. humidity	Tárolási hőmérséklet, max.	80 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C...80 °C		

IEC / EN névleges adatok

A következőkhöz:	Számláló szerelése (szivárgási áram-mentes)	Biztosíték	250 A gL (ha a hálózat > 250 A)
Energia koordináció (≤10 m)	I. típus, II. típus, III. típus	Feszültség típusa	AC
Jelzőérintkező	Nem	Kisfeszültségű hálózat	Single-phase
Kisülési áram $I_{\max}$ (8/20µs) vezeték-PE	100 kA	Kisülési áram I_n (8/20 µs) vezeték-PE	25 kA
Követelmény kategória az IEC 61643-11 szerint	I. típus, II. típus	Követelmény osztály az EN 61643-11 szerint	T1, T2
Követőáram kioltási képesség, I_{fi}	Műszaki okok miatt nem áll rendelkezésre	Max. folytonos feszültség, U_c (AC)	280 V
Névleges terhelőáram, I_L	100 A	Rövidzárlati terhelhetőség I_{SCCR}	25 kA
Szabványok	IEC61643-11, EN61643-11	Válaszidő	≤ 100 ns
Védettségi szint, U_p I áramnál _N (L/N-PE) ≤ 1,6 kV			

Szigetelések koordinálása EN 50178 szerint

Szennyezés súlyossága	2	Túlfeszültség kategória	IV
-----------------------	---	-------------------------	----

Általános adatok

A következőkhöz:	Számláló szerelése (szivárgási áram-mentes)	Kivitel	Installációs ház; 4 modulós, Insta IP 20
Optikai működésjelzés	zöld = OK; piros = meghibásodott levezető - cserélje	Szegmens	Teljesítményelosztás
Szín	fekete, narancssárga	Sín	TS 35
UL 94 éghetőségi osztály		Változat	telekommunikációs érintkező nélkül, Szivárgási áram mentes
	V-0		
Védelmi osztály	IP20		

VPU sorozat

VPU I 2 LCF 280V/25KA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa		Csavaros csatlakozás		Csúspaszolási hossz, névleges csatlakozás	
Meghúzási nyomaték, min.	2 Nm				15 mm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás	16 mm ²			Meghúzási nyomaték, max.	3 Nm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	35 mm ²			Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	4 mm ²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max.	16 mm ²			Vezeték keresztmetszet, tömör, min.	2,5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	25 mm ²			Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	2,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max.	50 mm ²			Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min.	2,5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	50 mm ²			Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	2,5 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC000381	ETIM 5.0	EC000510
ETIM 6.0	EC000941	UNSPSC	30-21-19-22
eClass 5.1	27-14-02-01	eClass 6.2	27-13-08-02
eClass 7.1	27-14-02-01	eClass 8.1	27-14-02-01
eClass 9.0	27-13-08-05	eClass 9.1	27-13-08-05

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	CE PAPER Declaration of Conformity
Brochure/Catalogue	CAT 4.4 ELECTR 16/17 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD
User Documentation	Instruction sheet

VPU sorozat VPU I 2 LCF 280V/25KA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Elektromos szimbólum



Schematic circuit diagram