


Jelölő kapcsokhoz - UCT-TM 4 YE - 0828733

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK lézer, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 4,2 mm, Szövegmező mérete: 3,6 x 10,5 mm

Előnyei

- ✓ Az egységes kártya kiserelésű jelölők a THERMOMARK CARD és a BLUEMARK LED nyomtatókkal egyszerűen, pontosan és gyorsan feliratozhatók
- ✓ Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
- ✓ A többrészes feliratozócsikok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
- ✓ A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
- ✓ Az UniCard UCT-TM... feliratozó termékcsalád a magas jelölőárokcal rendelkező termékekhez használható

Kereskedelmi adatok

package_quantity	10
GTIN	4046356523493

Műszaki adatok

Méretek

Hossz (b)	10,5 mm
Szélesség (a)	3,6 mm
Magasság	4,76 mm

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 120 °C
--------------------------------	-------------------

Általános

Megjegyzés	Termotranszfer nyomtatóval feliratozható
Szín	sárga
Összetevők	szilikon- és halogénmentes
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Anyag	PC
Anyag	PC
Lemoshatóság	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Az egyes lapok száma	84
Az egyes lapok száma soronként	14
RoHS konform	igen
Nyomtathatóság	Termotranszfer

Jelölő kapcsokhoz - UCT-TM 4 YE - 0828733

Műszaki adatok

Általános

Nyomtathatóság	Tintasugaras nyomtatás
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó teszt	VW PV 3.10.7:2005-02
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Időjárásállóság, vizsgálati specifikáció	A DIN EN ISO 4892-2:2013-06 szabvány alapján
Vizsgálati időtartam	96 h
Mosásállósági vizsgálat, eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Sósköd vizsgálati specifikáció	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Vizsgálati időtartam	96 h
Sósködvizsgálat, eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Vizsgálati specifikáció felirata, mosásállóság	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Szerelési mód jelölés	Bepattintás a magas táblahoronyba

Szabványok és meghatározások

Lemoshatóság	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137
eCl@ss 9.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761
ETIM 6.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131505

Jelölő kapcsokhoz - UCT-TM 4 YE - 0828733

Tartozékok

Keret

THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - 5146480



TMP-UCT-MAG1 - 0803342



Rajzok

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>