

**VG EMV GEN 4 (EMC tömszelence szorítóketreccel)
VG M12 EMV-4 MS 3-6.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

A kép illusztráció

Produktabbildung

Sárgaréz tömszelence, a zavaró frekvenciák akár 100 dB csillapítással történő árnyékolására. A kábel árnyékolása rugós alátéttel csatlakoztatható.

Általános rendelési adatok

Típus	VG M12 EMV-4 MS 3-6.5
Rendelési szám	2435070000
Verzió	VG EMV GEN 4 (EMC tömszelence szorítóketreccel), Tömszelencék, M 12, 6, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4050118446494
Menny.	50 Stück

**VG EMV GEN 4 (EMC tömszelence szorítóketreccel)
VG M12 EMV-4 MS 3-6.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	34 mm	Hossz, inch	1,339 inch
Nettó tömeg	0,014 g		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (GERMLLOYD)	E-14047	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (cULus)	E199260
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL)	E199260		

Általános információk

AF 1. méret	14 mm	AF 2. méret	14 mm
Anyag	Sárgaréz, nikkelezett	Kábel külső átmérője, max.	6,5 mm
Kábel külső átmérője, min.	3 mm	Köpeny átmérő, max.	5 mm
Köpeny átmérő, min.	2 mm	Külső menet	M 12
Menet hossza	6 mm	Menetemelkedés	1,5 mm
O-gyűrű	NBR	Szorítóbetét	Poliamid
Tömszelencék	metrikus	Tömítőbetét	CR
Védelmi osztály	IP66, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Védelmi osztály, GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-32

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP