

FAD FAD S5115 HE20 16IO M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A migrációhoz a front adapterek a régi PLC-re csatlakoznak, és egy új konfekcionált kábel segítségével az újra. Egyes adapterek a redundancia okán 2 csatlakozót tartalmaznak.

Általános rendelési adatok

Típus	FAD S5115 HE20 16IO M
Rendelési szám	1986010000
GTIN (EAN)	4050118371031
Menny.	1 Stück

FAD
FAD S5115 HE20 16IO M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	280,45 mm	Hossz, inch	11,041 inch
Szélesség	46 mm	Szélesség (coll)	1,811 inch
Magasság	36,4 mm	Magasság (coll)	1,433 inch
Nettó tömeg	205 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	60 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet	-25...50 °C	Tárolási hőmérséklet	-40...60 °C

Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal)	Dugaszolható csatlakozók az IEC 60603-13 / DIN 41651 20p szerint
----------------------------	--

Névleges adatok

Üzemi feszültség	30 V AC / 60 V DC	Max. áram csatornánként	1 A
Max. áram byte-onként	2 A	Összes üzemi áram	3 A

Szigetelések koordinálása (EN50178)

A következő szerint	DIN EN 50178	Névleges szigetelési feszültség	< 50 V AC
Túlfeszültség kategória	III	Szennyezés súlyossága	2
Szigetelés vizsgálati feszültség	0,35 kVAC		

Besorolások

ETIM 5.0	EC002780	ETIM 6.0	EC002584
eClass 6.2	27-14-11-52	eClass 7.1	27-14-11-52
eClass 8.1	27-14-11-52	eClass 9.0	27-33-02-92
eClass 9.1	27-24-22-92		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

LetöltésekTervezési adatok [EPLAN](#)

FAD FAD S5115 HE20 16IO M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

