

**SAIL-7/8W7/8W-5-10U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Méretrajz**

A szenzor/aktuátor kábeleket a különböző alkalmazásokban az érzékelők és aktuátorok bekötéséhez és adat illetve táplálás továbbításához használják. A fröccsöntött kábel a dugaszolható csatlakozó összekötését és tesztelt csatlakoztatását biztosítja a gyári kábelhez. A kábelek sokféle környezeti körülmény hatásának lehetnek kitéve, mint például nedvesség, por, hő, hideg, rázkódás vagy rezgés.

A 7/8"-os kábeleket általában tápellátásra használják.

Van valami, amit nem talált meg, vagy magyarázatot kér?

Beszéljen velünk!

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SAIL-7/8W7/8W-5-10U                                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">2519461000</a>                                                                                                                                      |
| Verzió         | Érzékelő/beavatkozó vezeték, 7/8", Pólusok száma : 5 (4 + PE), 10 m, csap, 90&deg; - aljzat 90&deg;; árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem |
| GTIN (EAN)     | 4050118533699                                                                                                                                                   |
| Menny.         | 1 Stück                                                                                                                                                         |

**SAIL-7/8W7/8W-5-10U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |       |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 600 g |
|-------------|-------|

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Kábel műszaki adatai**

|                                               |                                         |                               |                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Pólusok száma                                 | 5 (4 + PE)                              | Érkeresztmetszet              | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Outside diameter                              | 8.7 ± 0.2 mm                            | Kábelhossz                    | 10 m                |
| árnyékolt                                     | Nem                                     | Szigetelés                    | TPM                 |
| Színkód gyűrű                                 | Barna, Fehér, Kék, Fekete, Zöld / sárga | Köpeny anyaga                 | PUR                 |
| Köpeny színe                                  | fekete                                  | Halogén                       | Nem                 |
| Temperature range, moving                     | -20...80 °C                             | Temperature range, stationary | -50...80 °C         |
| Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően | 20234 (80 °C / 1000 V)                  | A következő kábeltartókhoz:   | Nem                 |
| Csavarási ellenállás                          | 0 °/m                                   | Hajlítási sugár, min., mozgó  | 7,5 x kábelátmérő   |
| Hegesztésnek ellenálló                        | Nem                                     | Hibrid kábel                  | Nem                 |
| Keresztkötéses irradáció                      | Nem                                     | Konfigurálható kábelhossz     | Nem                 |

**Általános műszaki adatok**

|                       |                                    |                             |                            |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Változat              | csap, 90&deg; - aljzat 90&deg;deg; | Csatlakozási menet          | 7/8"                       |
| Ház fő anyaga         | PUR                                | Menetes gyűrű anyaga        | Cink présöntvény           |
| Kódolás               | nincs                              | Védelmi osztály             | IP68, becsavart állapotban |
| Érintkező felület     | Au (arany)                         | LED                         | Nem                        |
| Névleges feszültség   | 300 V                              | Névleges áram               | 9 A                        |
| Szigetelés erőssége   | 10 <sup>8</sup> Ω                  | Ház hőmérsékleti tartománya | -40...+125 °C              |
| Meghúzási nyomaték    | 7/8": 1.5 Nm                       | Dugaszolási ciklusok        | ≥ 100                      |
| Szennyezés súlyossága | 3                                  | áthidalt                    | Nem                        |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC001855    | eClass 6.2 | 27-26-07-02 |
| eClass 9.0 | 27-06-03-11 | eClass 9.1 | 27-06-03-11 |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## SAIL-7/8W7/8W-5-10U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083


www.weidmueller.com

## Rajzok


### Méretrajz



### Póluskiosztás



### Póluskiosztás



### Kapcsolási rajz

