SAISW-4/8S-M12 4P A-ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.
Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzat az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. Az M12 dugaszolható csatlakozásokkal 5 különböző csatlakozórendszer választható.
A húzórugós csatlakozás kiváló működési biztonságot ad és csökkenti a felszerelés idejét. Ezzel a technológiával a vezetőt érvéghüvely nélkül bedugjuk a húzórugó alá (opció az érvéghüvely). A vezető és a húzórugó közötti összeköttetés rezgésálló és hosszú idejű stabilitást mutat.

Általános rendelési adatok

Típus	SAISW-4/8S-M12 4P A-ZF
Rendelési szám	1344730000
Verzió	Szabadon konfekcionálható csatlakozó, M12, csap, 90°
GTIN (EAN)	4050118146905
Menny.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 16:08:30 CEST

SAISW-4/8S-M12 4P A-ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	63 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Húzórugós csatlakozás	Csatlakozási keresztmetszet, max.	0,5 mm²
Csatlakozási keresztmetszet, min.	0,14 mm²	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Ház fő anyaga	PA	Ház hőmérsékleti tartománya	-40 … +85 ° C
Kábelátmérő, max.	8 mm	Kábelátmérő, min.	6 mm
Kódolás	A	Menetes gyűrű anyaga	Cink présöntvény
Névleges feszültség	250 V	Névleges áram	4 A
Pólusszám	4	Szennyezés súlyossága	3
Szigetelés erőssége	10^8 Ω	Tömszelencék	PG 9
Védelmi osztály	IP67	Árnyékolás csatlakozás	Igen
Érintkező felület	Aranyozott		

Besorolások

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002062
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	EAC
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN
User Documentation	Manual