

**VG Ex MS (Ex sárgaréz tömszelence)
VG M16 EXE MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A bronz kábel tömszelencék alkalmasak a robbanásveszélyes Ex e (növelt biztonságú) zónákban történő használatra. Ezeket a legújabb EN 60079-0:2009 szabványok szerint teszteltük, és megkapták a szükséges ATEX tanúsítványt.

Általános rendelési adatok

Típus	VG M16 EXE MS
Rendelési szám	1460040000
Verzió	VG Ex MS (Ex sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, M 16, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4050118265989
Menny.	50 Stück

**VG Ex MS (Ex sárgaréz tömszelence)
VG M16 EXE MS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	46 mm	Hossz, inch	1,811 inch
Nettó tömeg	50,6 g		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Azonosítás	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIC Db IP66/68	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (ATEX)	IMQ 11ATEX038X
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (GOST)	POCC TR.05.B04161		

Általános információk

AF 1. méret	22 mm	AF 2. méret	22 mm
Anyag	Sárgaréz, nikkelezett	Kábel külső átmérője, max.	12 mm
Kábel külső átmérője, min.	3 mm	Külső menet	M 16
Megjegyzés: védettségi osztály	Kérjük, tanulmányozza a felszerelési útmutatóban szereplő információkat.	Menet hossza	16 mm
Menetemelkedés	1,5 mm	O-gyűrű	NBR
Szabványok	EN 60079-0 : 2009, EN 60079-1 : 2007, EN 60079-7 : 2007, EN 60079-11 : 2010, EN 60079-31 : 2009	Szorítóbetét	Neoprén
Telepítési irányelvek	Lásd összeállítási útmutató	Tömítőbetét	CR
Védelmi osztály	IP66, IP68	Védelmi osztály, GWDR	IP66, IP68
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-14-91-11
eClass 7.1	27-14-91-11	eClass 8.1	27-14-91-11
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-34

Termékinformáció

Termékinformáció	A Klippon STB házakkal használva egy további lapos tömítést (GWDR NP) kell használni.
------------------	---

Jóváhagyások

Jóváhagyások



Approvals	EAC; ATEX
ROHS	Megfelel

**VG Ex MS (Ex sárgaréz tömszelence)
VG M16 EXE MS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Letöltések**

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD