HSS 6.4-19.1 EL W10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A TwinMark végtelenített hőre zsugorodó hüvelyt hőnyomtatással másodperceken belül lehet feliratozni. A karakterek számától vagy a rendelkezésre álló helytől függően a jelölő hosszát egyénileg lehet igazítani és rázsugorítani a vezetőre. Miután importálta az adatokat a mi M-Print® PRO szoftverünkkel és kinyomtatta a THM Plus S nyomtatóval, a zsugorítható hüvelyt a kívánt hosszra perforáljuk és azonnal használatra kész.
30 m-nél hosszabb nyomtatási alapanyagot tartalmazó orsók esetén külső orsótartót (1302920000) kell használni.

Általános rendelési adatok

Típus	HSS 6.4-19.1 EL W10M
Rendelési szám	1489680000
Verzió	Vezeték és kábeljelölők, 6.4 - 19.1 mm, x 30.9 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118299366
Menny.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 16:16:56 CEST

HSS 6.4-19.1 EL W10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Hossz	10 000 mm	Hossz, inch	393,7 inch
Szélesség	30,9 mm	Szélesség (coll)	1,217 inch
Mélység	0,77 mm	Mélység (coll)	0,03 inch
Nettó tömeg	304 g		

Általános adatok

Anyag	Poliolefin	Halogén	Igen
Hossz	10 000 mm	Javasolt iparágak	Üzemi gyártás, Energetika, Készülékgyártó, Berendezés
Szélesség	30,9 mm	Szín	fehér
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55…135 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C
Vezeték külső átm.	6.4 - 19.1 mm	Vezeték külső átmérő, max.	19,1 mm
Vezeték külső átmérő, min.	6,4 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	70 mm²
Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm²	Zsugorodás mértéke	3:1

Besorolások

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	c UL us
ROHS	Megfelel

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

HSS 6.4-19.1 EL W10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

