W-sorozat
WPD 133 1X300/1X300 BN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image



Klippon® Connect húzókengyeles technológiával
A számos különböző kivitelben kapható húzókengyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínál rá.

Általános rendelési adatok

Típus	WPD 133 1X300/1X300 BN
Rendelési szám	2502880000
Verzió	W-sorozat, Elosztótömb, Névleges keresztmetszet: 300 mm², Tartósínek / szerelőlapok
GTIN (EAN)	4050118516708
Menny.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 11:06:20 CEST

W-sorozat
WPD 133 1X300/1X300 BN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	45 mm	Szélesség (coll)	1,772 inch
Magasság	118 mm	Magasság (coll)	4,646 inch
Mélység	83,5 mm	Mélység (coll)	3,287 inch
Nettó tömeg	338 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C		

Anyag adatok

Anyag	Wemid	Szín	barna
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	Csavaros csatlakozás	Tightening torque (clamping screw for aluminium conductors)	33.9 Nm (300 mm²) / 28.2 Nm (185 mm²)
Tightening torque (clamping screw for copper conductors)	1.2 Nm (10 mm²) / 45 Nm (300 mm²)		

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Felpattintható	Telepítési útmutató	Tartósínek / szerelőlapok

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	300 mm²	Névleges feszültség	1 000 V
Névleges AC feszültség	1 000 V AC	Névleges DC feszültség	1 000 V DC
Névleges áram	520 A	Szabványok	IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Névleges lökőfeszültség	8 kV	Szennyezés súlyossága	3
Túlfeszültség kategória	III		

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus)	E60693

Besorolások

ETIM 5.0	EC001329	ETIM 6.0	EC000897
eClass 6.2	27-14-11-20	eClass 7.1	27-14-11-20
eClass 8.1	27-14-11-20	eClass 9.0	27-14-11-20
eClass 9.1	27-14-11-20		

Termékinformáció

Termékinformáció	You will find additional information in the downloadsection of the onlinecatalogue

W-sorozat
WPD 133 1X300/1X300 BN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Jóváhagyások

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	CB Certificate CE declaration
Engineering Data	STEP
User Documentation	Additional Datasheet StorageConditionsTerminalBlocks


Safety note

Safety notice	Safety Information

W-sorozat
WPD 133 1X300/1X300 BN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok



Technical data

IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA

Inputs	top	mid./left	mid./mid.	mid./right	bottom
Number of connections			1		
Solid			150...300mm²		
Stranded			150...300mm²		
Flexible with ferrule			120...240mm²		
Ribbon cable					
Torque			45Nm		
Clamping screw			M 24		
Stripping length			34mm		

Outputs	top	mid./left	mid./mid.	mid./right	bottom
Number of connections	1		1		
Solid	1.5...10mm²		150...300mm²		
Stranded	1.5...10mm²		150...300mm²		
Flexible with ferrule	1.5...6mm²		120...240mm²		
Torque	1.2Nm		45Nm		
Clamping screw	M 4		M 24		
Stripping length	10mm		34mm		

Poles	1

Note
Rated current with Cu conductors: 520 A