

**HS-HF 2.4-4.8/50 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**MultiMark**

A MultiMark-kal Önnek gyors és megbízható jelölőrendszer áll rendelkezésére, amellyel mindenféle jelölést zökkenőmentesen tud alkalmazni. Sorkapcsok, vezetékek, kábelek vagy készülékek – a MultiMark termékcsalád a jelölők jól strukturált, praktikus választékát kínálja, magas szintű M-Print® PRO konfiguráló szoftverünkkel összekötve, amelyet minden területen használhat.

**A MultiMark előnyei:**

- Kompakt, gyakorlat-orientált termékválaszték
- Gyors nyomtatás és felszerelés
- Csatlakozások megbízható azonosítása
- Kiváló anyagtulajdonságok

**Általános rendelési adatok**

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Típus                 | HS-HF 2.4-4.8/50 MM W                                                            |
| Rendelési szám        | <a href="#">2438010000</a>                                                       |
| Verzió                | Vezeték és kábeljelölők, 2.4 - 4.8 mm, 50.8 x 7.6 mm, fehér                      |
| GTIN (EAN)            | 4050118461091                                                                    |
| Menny.                | 1 000 Stück                                                                      |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> <a href="#">1140490000</a> |

**HS-HF 2.4-4.8/50 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 7,6 mm  | Szélesség (coll) | 0,299 inch |
| Magasság    | 50,8 mm | Magasság (coll)  | 2 inch     |
| Mélység     | 0,77 mm | Mélység (coll)   | 0,03 inch  |
| Nettó tömeg | 0,6 g   |                  |            |

**Általános adatok**

|                              |              |         |       |
|------------------------------|--------------|---------|-------|
| Anyag                        | Poliolefin   | Halogén | Nem   |
| Szélesség                    | 7,6 mm       | Szín    | fehér |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...105 °C |         |       |

**Vezeték és kábeljelölők**

|                              |                      |                                  |                   |
|------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| Halogén                      | Nem                  | Javasolt zsugorítási hőmérséklet | 90 °C             |
| Vezeték külső átm.           | 2,4 - 4,8 mm         | Vezeték külső átmérő, max.       | 4,8 mm            |
| Vezeték külső átmérő, min.   | 2,4 mm               | Vezeték-keresztmetszet, max.     | 4 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,75 mm <sup>2</sup> | Zsugorodás mértéke               | 2:1               |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                                             |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006</a><br><a href="#">BS EN 45545-2 2013+A1 2015</a><br><a href="#">BS EN ISO 4589-2 1999</a> |
| Tervezési adatok                            | <a href="#">EPLAN</a>                                                                                                                         |

**HS-HF 2.4-4.8/50 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**