

**WM**  
**WM 0/12 1.0-2.0 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Leszedhetetlen: WM**

Zárt, leszedhetetlen jelölőinket külön szerszámok nélkül is felszerelheti. A kábeleket mindkét végén egyszerűen átdugja a menetes nyílásokon, mielőtt a huzalozást rögzítené. Az anyag saját feszültsége a jelölőt a helyén tartja. A WM jelölők négy méretben kaphatók 0,25 mm<sup>2</sup>-től 16 mm<sup>2</sup>-ig terjedő vezeték-keresztmetszetekhez. Minden méret háromféle címkehosszat és két színt tartalmaz. Ezzel a válogatással elvégezhetők a szekrény vezetékeinek mindennapos feliratozási feladatai.

**A MultiMark előnyei:**

- Kompakt, gyakorlat-orientált termékválaszték
- Gyors nyomtatás és felszerelés
- Csatlakozások megbízható azonosítása
- Kiváló anyagtulajdonságok

**Általános rendelési adatok**

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Típus                 | WM 0/12 1.0-2.0 MM GE                                                            |
| Rendelési szám        | <a href="#">2006250000</a>                                                       |
| Verzió                | WM, Vezeték és kábeljelölők, 1 - 2 mm, 23 x 3.5 mm, sárga                        |
| GTIN (EAN)            | 4050118390599                                                                    |
| Menny.                | 2 000 Stück                                                                      |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> <a href="#">1140490000</a> |

**WM**  
**WM 0/12 1.0-2.0 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 3,5 mm  | Szélesség (coll) | 0,138 inch |
| Magasság    | 23 mm   | Magasság (coll)  | 0,906 inch |
| Mélység     | 0,5 mm  | Mélység (coll)   | 0,02 inch  |
| Nettó tömeg | 0,072 g |                  |            |

**Általános adatok**

|          |               |                              |              |
|----------|---------------|------------------------------|--------------|
| Anyag    | Poliészter    | Címkemező mérete             | 13 x 3.5 mm  |
| Halogén  | Nem           | Szélesség                    | 3,5 mm       |
| Szín     | sárga         | UL 94 éghetőségi osztály     | HB           |
| Változat | halogénmentes | Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C |

**Vezeték és kábeljelölők**

|                              |                      |                              |                     |
|------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| Halogén                      | Nem                  | Vezeték külső átm.           | 1 - 2 mm            |
| Vezeték külső átmérő, max.   | 2 mm                 | Vezeték külső átmérő, min.   | 1 mm                |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 0,75 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Engineering Data | <a href="#">STEP</a>                     |
| Tervezési adatok | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |

**WM**  
**WM 0/12 1.0-2.0 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

