

**D-SERIES DRW / DRH
SPW ECO 3CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A D-SERIES relék tartozékai:

- Reléalapok
- LED / Védőkupak modulok
- Fém tartókengyelek

Általános rendelési adatok

Típus	SPW ECO 3CO
Rendelési szám	1220250000
Verzió	D-SERIES DRW / DRH, Reléfoglalatok, Érintkezők száma: 3 Váltóérintkező, Folytonos áram: 16 A, Csavaros csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248100101
Menny.	10 Stück

**D-SERIES DRW / DRH
SPW ECO 3CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	38,7 mm	Szélesség (coll)	1,524 inch
Magasság	92,1 mm	Magasság (coll)	3,626 inch
Mélység	31 mm	Mélység (coll)	1,22 inch
Nettó tömeg	64,1 g		

Hőmérsékletek

Páratartalom	35...85 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül	Tárolási hőmérséklet, max.	60 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	60 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...60 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C...60 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus)	E312083
---------------------------	---------

Kimenet

Névleges kapcsolási feszültség	500 V AC	Max. kapcsolási feszültség, AC	500 V
Folytonos áram	16 A		

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika	Csavaros csatlakozás	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	8 mm
Meghúzási nyomaték, min.	0,5 Nm	Meghúzási nyomaték, max.	1,2 Nm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	4 mm ²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min.	0,5 mm ²	Vezeték keresztmetszet, tömör, max.	4 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	4 mm ²
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.	1,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min.	0,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max.	2,5 mm ²
Vezetékcsatlakozás	M4 villás kábelsaru (szigetelt)	Kés mérete	Gr. PH2

Általános adatok

Sín	TS 35	Szín	fekete
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

**D-SERIES DRW / DRH
SPW ECO 3CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Szigetelések koordinálása**

Névleges feszültség	500 V	Túlfeszültség kategória	II
Szennyezés súlyossága	2	Szigetelőanyag csoport	IIIb
Védelmi osztály	IP10	Átütési szilárdság, bemenet/kimenet	4 kV _{eff} / 1 min
Clearance distance input - output	≥ 3 mm	Creepage distance input - output	≥ 5 mm
Szomszédos érintkezők átütési szilárdsága	4 kV _{eff} / 1 min	Lökőfeszültség	7,3 kV (1,2/50 µs)

A jóváhagyások / szabványok további részletei

Szabványok	EN 60664-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, UL 508	Tanúsítvány száma (cURus)	E312083
------------	--	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 3.0	EC001456	ETIM 5.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-16-03	eClass 8.1	27-37-16-03
eClass 9.0	27-37-16-03	eClass 9.1	27-37-16-03

Termékinformáció

Termékinformáció	For this socket, a cross connection is not available.
	For this socket, markers are not available.

Jóváhagyások

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	DE_PA_5600_160310_005.pdf
Brochure/Catalogue	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

**D-SERIES DRW / DRH
SPW ECO 3CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Dimensional drawing



Graph

DC terheléskorlátozási görbe
Ohmikus terhelés

Dimensional drawing