

**HSS-HF 3.2-6.4 EL Y13M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A TwinMark végtelenített hőre zsugorodó hüvelyt hőnyomtatással másodperceken belül lehet feliratozni. A karakterek számától vagy a rendelkezésre álló helytől függően a jelölő hosszát egyedileg lehet hozzáigazítani és lekicsinyíteni a vezetékhez. Miután az adatok az M-Print® PRO szoftverünkkel importálásra kerültek, a zsugorcsovet a THM Plus S nyomtató feliratozza, perforálja a kívánt hosszra, és az azonnal használatra kész. 30 m-nél hosszabb nyomtatási alapanyagot tartalmazó orsók esetén külső orsótartót (1302920000) kell használni.

**Általános rendelési adatok**

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Típus                 | HSS-HF 3.2-6.4 EL Y13M                                                           |
| Rendelési szám        | <a href="#">1423250000</a>                                                       |
| Verzió                | Vezeték és kábeljelölők, 3.2 - 6.4 mm, x 10.7 mm, sárga                          |
| GTIN (EAN)            | 4050118227635                                                                    |
| Menny.                | 1 Stück                                                                          |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> <a href="#">1140490000</a> |

## HSS-HF 3.2-6.4 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |           |                  |             |
|-------------|-----------|------------------|-------------|
| Hossz       | 13 000 mm | Hossz, inch      | 511,81 inch |
| Szélesség   | 10,7 mm   | Szélesség (coll) | 0,421 inch  |
| Mélység     | 0,9 mm    | Mélység (coll)   | 0,035 inch  |
| Nettó tömeg | 190 g     |                  |             |

## Általános adatok

|                              |              |                    |       |
|------------------------------|--------------|--------------------|-------|
| Anyag                        | Poliolefin   | Halogén            | Nem   |
| Hossz                        | 13 000 mm    | Szám tekercsenként | 1     |
| Szélesség                    | 10,7 mm      | Szín               | sárga |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...105 °C |                    |       |

## Vezeték és kábeljelölők

|                              |                     |                                  |                   |
|------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| Halogén                      | Nem                 | Javasolt zsugorítási hőmérséklet | 90 °C             |
| Vezeték külső átm.           | 3,2 - 6,4 mm        | Vezeték külső átmérő, max.       | 6,4 mm            |
| Vezeték külső átmérő, min.   | 3,2 mm              | Vezeték-keresztmetszet, max.     | 6 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Zsugorodás mértéke               | 2:1               |

## Besorolások

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

## Jóváhagyások

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|                                             |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006</a><br><a href="#">BS EN 45545-2 2013+A1 2015</a><br><a href="#">BS EN ISO 4589-2 1999</a> |
| Software                                    | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a>                                                                                                |
| Tervezési adatok                            | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                                                  |

**HSS-HF 3.2-6.4 EL Y13M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**