

**Klippon BDX (compensating elements)
KLIPPON BDX M20 B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Nyomás kiegyenlítő elemek gondoskodnak a ház jó szellőzéséről és megelőzik a páralecsapódást, miközben fenntartják a megfelelő IP osztályú védettséget.

Általános rendelési adatok

Típus	KLIPPON BDX M20 B
Rendelési szám	2519520000
Verzió	Klippon BDX (compensating elements), Kiegyenlítő elem, M 20, 10 mm, IP66, Sárgaréz
GTIN (EAN)	4050118532029
Menny.	1 Stück

**Klippon BDX (compensating elements)
KLIPPON BDX M20 B**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	22 mm	Hossz, inch	0,866 inch
Szélesség	27 mm	Szélesség (coll)	1,063 inch
Nettó tömeg	62 g		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (ATEX)	SIRA 09ATEX3321X	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (IECEx)	IECEx SIR 09.0132X
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (EAC)	RU C-GB.ГБ06.B.00098	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (LOYDREG)	10/00056
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (MARITREG)	09.00783.011	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (CSA)	2310046

Általános információk

AF 1. méret	27 mm	Anyag	Sárgaréz
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	10 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	10 Nm
Külső menet		Megjegyzés: védettségi osztály	- The venting element should be fitted on the bottom side of the enclosure, aligned vertically with the thread upwards, and at the lowest point to permit proper drainage. - The supplied assembly instructions must be read prior to installation and strictly adhered to. - The water flow rate was tested using a water-filled, empty enclosure (no pressure or heat-producing internal components). The water flow rate may vary due to operational parameters and environmental conditions.
	M 20	Menetemelkedés	1,5 mm
Menet hossza	10 mm	Robbanás elleni védelem típusa	Fokozott biztonság Ex e
O-gyűrű	Szilikon	Rögzítőanya nyomatéka, min.	10 Nm
Rögzítőanya nyomatéka, max.	10 Nm	Szűrő	Bronz betét (90% réz, 10% ón)
Szabványok	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-3 1	Védelmi osztály	IP66
Tömítés	Szilikon	Ütésállóság	7 J ATEX verzió
Védelmi osztály, GWDR	IP66	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-60 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	200 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000814	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-90

**Klippon BDX (compensating elements)
KLIPPON BDX M20 B**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Engineering Data

[STEP](#)

Tervezési adatok

[EPLAN](#)