

**VG Exi 4J (Ex műanyag tömszelence 4J Exi)
VG M20 EXI BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A poliamid kábel tömszelencék alkalmasak a robbanásveszélyes Ex e (növelt biztonságú) és az Ex i (belső biztonsági) zónákban történő használatra. Ezeket a legújabb EN 60079-0:2009 szabványok szerint teszteltük, és megkapták a szükséges IECEx és még az ATEX tanúsítványt is.

Általános rendelési adatok

Típus	VG M20 EXI BL
Rendelési szám	1461050000
Verzió	VG Exi 4J (Ex műanyag tömszelence 4J Exi), Tömszelencék, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
GTIN (EAN)	4050118267228
Menny.	20 Stück

**VG Exi 4J (Ex műanyag tömszelence 4J Exi)
VG M20 EXI BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Nettó tömeg	10,95 g
-------------	---------

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Azonosítás	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (IECEX)	IECEX IMQ 13.0003X	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (EAC)	RU C-TR 05.B04161

Általános információk

AF 1. méret	24 mm	AF 2. méret	24 mm
Anyag	Poliamid 6	Kábel külső átmérője, max.	12 mm
Kábel külső átmérője, min.	6 mm	Külső menet	M 20
Menet hossza	10 mm	Menetemelkedés	1,5 mm
Robbanás elleni védelem típusa		Szabványok	EN 60079-0 : 2009, EN 60079-7 : 2007, EN 60079-31 : 2009, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
	Gyújtószikramentes védelem (Ex i)	Tömszelencék	metrikus
Telepítési irányelvek	Lásd összeállítási útmutató	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Tömítőbetét	CR	Védelmi osztály, GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Védelmi osztály	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Ütésállóság	4 J ATEX verzió		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-14-91-11
eClass 7.1	27-14-91-11	eClass 8.1	27-14-91-11
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-34

Jóváhagyások

Approvals	CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO
ROHS	Megfelel

Letöltések

Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD