

TM
TM 203/23 V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



TM hüvelyek kiterjedt választéka általános célú használatra alkalmas. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek. Ez a termékcsalád becsúsztható jelölőlapokat tartalmaz, maximális védelemmel a külső hatások ellen. A TM hüvelyek rugalmas felszerelést tesznek lehetővé. Öt különböző hosszban (12, 15, 18, 20 és 30 mm) és tizenegy méretben kaphatók - egy jelölőtípus minden hüvelyhez.

- Nyomtatott becsúsztható címkék optimális védelme
- Széles körű alkalmazási lehetőség vezetékekhez és kábelelekhez
- Egy címketípus minden keresztmetszethez
- TMX 30 kábelkötővel szereléshez (4,6 mm széles)

Általános rendelési adatok

Típus	TM 203/23 V0
Rendelési szám	1507080000
Verzió	TM, Aljzat x 6 mm, PVC, Szín: Áttetsző, Vezeték külső átm.: 4 - 6 mm
GTIN (EAN)	4050118315554
Menny.	500 Stück

TM
TM 203/23 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0,236 inch
Magasság	23 mm	Magasság (coll)	0,906 inch
Nettó tömeg	0,768 g		

Általános adatok

Anyag	PVC	Javasolt iparágak	Közeledéstechnika, Berendezés
Nyomtatás típusa	üres	Szélesség	6 mm
Szín	Áttetsző	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Vezeték külső átm.	4 - 6 mm	Vezeték külső átmérő, max.	6 mm
Vezeték külső átmérő, min.	4 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	10 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	2,5 mm ²		

Besorolások

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Product Change Notification	PCN Transparent Sleeves_DE PCN Transparent Sleeves_EN
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S