

HSS-HF 3.2-6.4 EL W30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A TwinMark végtelenített hőre zsugorodó hüvelyt hőnyomtatással másodperceken belül lehet feliratozni. A karakterek számától vagy a rendelkezésre álló helytől függően a jelölő hosszát egyedileg lehet hozzáigazítani és lekicsinyíteni a vezetékhez. Miután az adatok az M-Print® PRO szoftverünkkel importálásra kerültek, a zsugorcsovet a THM Plus S nyomtató feliratozza, perforálja a kívánt hosszra, és az azonnal használatra kész. 30 m-nél hosszabb nyomtatási alapanyagot tartalmazó orsók esetén külső orsótartót (1302920000) kell használni.

Általános rendelési adatok

Típus	HSS-HF 3.2-6.4 EL W30M
Rendelési szám	1513280000
Verzió	Vezeték és kábeljelölők, 3.2 - 6.4 mm, x 10.7 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118321036
Menny.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000 1140490000

HSS-HF 3.2-6.4 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Hossz	30 000 mm	Hossz, inch	1 181,1 inch
Szélesség	10,7 mm	Szélesség (coll)	0,421 inch
Mélység	0,9 mm	Mélység (coll)	0,035 inch
Nettó tömeg	406 g		

Általános adatok

Anyag	Poliolefin	Halogén	Nem
Hossz	30 000 mm	Szám tekercsenként	1
Szélesség	10,7 mm	Szín	fehér
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...105 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C
Vezeték külső átm.	3,2 - 6,4 mm	Vezeték külső átmérő, max.	6,4 mm
Vezeték külső átmérő, min.	3,2 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm ²	Zsugorodás mértéke	2:1

Besorolások

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN 45545-2 2013+A1 2015 BS EN ISO 4589-2 1999
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

HSS-HF 3.2-6.4 EL W30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**