SAI aktív
SAIEND CAN-M12 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIEND CAN-M12 5P A-COD
Rendelési szám	1784760000
Verzió	Védett részegységek, SAI aktív, Tartozékok, Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó
GTIN (EAN)	4032248191840
Menny.	1 Stück

SAI aktív
SAIEND CAN-M12 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	12,8 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet	-25 °C...85 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Általános adatok

Anyag	fém	Pólusszám	5
Védelmi osztály	IP67, IP68		

Besorolások

ETIM 4.0	EC002556	ETIM 5.0	EC002556
ETIM 6.0	EC000448	UNSPSC	30-21-18-10
eClass 5.1	27-26-07-01	eClass 6.2	27-24-26-92
eClass 7.1	27-24-26-92	eClass 8.1	27-24-26-92
eClass 9.0	19-07-04-03	eClass 9.1	19-17-01-90

Jóváhagyások

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Letöltések


Brochure/Catalogue	CAT U_REMOTE 16/17 EN CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN

SAI aktív
SAIEND CAN-M12 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Póluskiosztás

