

VSSC
VSSC4 CL FG 24VAC/DC Ex

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A vezeték útvonalán becsatolt túlfeszültség zavarhatja vagy tönkretelheti az érzékeny jelbemeneteket. Fontos az I&C eszközök közvetlen közelében elhelyezett védelem. A Weidmüller I&C szektor számára kínált széles termékválasztéka 2 darabból álló, dugaszolható kialakítású és moduláris sorkapcsokat kínál rugós vagy csavaros csatlakozással. Ezek mind bináris, mind analóg jelek csatlakoztatására alkalmasak. A Weidmüller más kialakításokat is kínál, olyan beépített összetevőkkel, mint gázkisülésses csövek vagy varisztorok. A VARITECTOR a Weidmüller rugalmas és variálható túlfeszültség-védelme, az IEC61643-21 termékszabvány szerint tesztelve. A VARITECTOR sorozat az IEC 61643-22 / VDE 0845-3 szerinti, C1, C2, C3 és D1 osztályú alkalmazásokhoz használható. A VARITECTOR SPC, SSC és MCZ OVP termékcsalád optimálisan kombinálja az elektromos és mechanikai tulajdonságokat. A méret és a könnyű kezelhetőség nagyon fontos. Ez a túlfeszültség-védelem ideálisan alkalmas szűk helyeken az ipari automatizálásban, valamint épület-automatizálási alkalmazásokban.



Általános rendelési adatok

Típus	VSSC4 CL FG 24VAC/DC Ex
Rendelési szám	1063810000
Verzió	Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, 24 V, 34 V, 300 mA, IEC61643-21:2009, DIN EN 60079-0:2009, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006, HART-compatible
GTIN (EAN)	4032248829255
Menny.	1 Stück

VSSC
VSSC4 CL FG 24VAC/DC Ex**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	12,4 mm	Szélesség (coll)	0,488 inch
Magasság	76 mm	Magasság (coll)	2,992 inch
Mélység	58,5 mm	Mélység (coll)	2,303 inch
Nettó tömeg	39,8 g		

Hőmérsékletek

Páratartalom	5...96 %	Tárolási hőmérséklet, max.	80 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C...80 °C		

Hiba valószínűsége

MTTF	3 936 évek	PFH, $1 \cdot 10^{-9}$ óránként	1,95
SFF	93,28 %	SIL az IEC 61508 szerint	3
λ_{ges}	29		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Ex-védettség – adatok

ATEX - gáz feliratozás	II 1 G Ex ia IIC T4... T6 Ga	ATEX - por feliratozás	II 1 D Ex ia IIIC T135 °C ... T85 °C Da
Belső induktív ellenállás, max. L_i	0 μ H	Belső kapacitás, max. C_i	1 nF
Bemenő feszültség, max. U_i	42 V	Bemenő teljesítmény, max. P_i	0,75 W
Hőmérséklet osztály: T4/135 °C (-40 °C ... +120 °C) li	300 mA	Hőmérséklet osztály: T5/100 °C (-40 °C ... +85 °C) li	300 mA
Hőmérséklet osztály: T6/85 °C (-40 °C ... +70 °C) li	300 mA	IECEx - gáz feliratozás	II 1 G Ex ia IIC T4... T6 Ga
IECEx - por feliratozás	II 1 D Ex ia IIIC T135 °C ... T85 °C Da		

CSA védelmi adatok

A, B gázcsoport	IIC	Belső induktív ellenállás, max. L_i	0 μ H
Belső kapacitás, max. C_i	1 nF	Bemenő feszültség, max. U_i	42 V
Bemenő áram, max. I_i	300 mA	C gázcsoport	IIB
D gázcsoport	IIA		

VSSC

VSSC4 CL FG 24VAC/DC Ex

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok

IEC / EN névleges adatok

Beillesztési veszteség	3,45 MHz	Bemenő feszültség, max. U_i	42 V
Feszültség típusa	AC/DC	Impulzus alaphelyzetbe állítási kapacitás ≤ 15 ms	
Jelátviteli tulajdonságok (-3 dB)	3,4 MHz	Kisülési áram $I_{\max}$ (8/20 μ s) vezeték-PE	5 kA
Kisülési áram $I_{\max}$ (8/20 μ s) vezeték-vezeték	5 kA	Kisülési áram I_n (8/20 μ s) vezeték-PE	2,5 kA
Kisülési áram I_n (8/20 μ s) vezeték-vezeték	2,5 kA	Követelmény kategória IEC 61643-21 szerint	C2, C3, D1
Max. folytonos feszültség, U_c (AC)	30 V	Max. folytonos feszültség, U_c (DC)	42 V
Névleges feszültség (DC)	34 V	Szabványok	IEC61643-21:2009, DIN EN 60079-0:2009, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006, HART-compatible
Térfogati ellenállás	1,8 Ω 10%	Túlterhelés - meghibásodás üzemmód	2. üzemmód
Villámimpulzus-áram I_{imp} (10/350 μ s)	0,5 kA	Villámimpulzus-áram I_{imp} (10/350 μ s)	
Védelmi szint, U_p (típus)	≤ 2000 V	Vezeték-PE	0,5 kA
Áramlökés-teherbírási, D1	0,5 kA 10/350 μ s	Áramlökés-teherbírási, C3	50 A 10/1000 μ s
Átütési szilárdság FG-nél, a PE felé	≥ 500 V	Áramtovábbítási kapacitás, C2	2,5 kA 8/20 μ s 5 kV 1,2/50 μ s

Szigetelések koordinálása EN 50178 szerint

Szennyezés súlyossága	2	Túlfeszültség kategória	III
-----------------------	---	-------------------------	-----

Általános adatok

Kivitel	sorkapocs	Optikai működésjelzés	Nem
Szegmens	Mérés - vezérlés - szabályozás	Szigetelési funkció	Nem
Szín	Világoskék	Sín	TS 35
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Változat	Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás
Védelmi osztály	IP20		

A jóváhagyások további részletei

GOST tanúsítvány	GOST-Zertifikat
------------------	-----------------

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Meghúzási nyomaték, min.	0,5 Nm
Meghúzási nyomaték, max.	0,8 Nm	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	4 mm ²	Vezeték keresztmetszet, tömör, min.	0,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max.	6 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min.	0,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max.	4 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	4 mm ²		

VSSC
VSSC4 CL FG 24VAC/DC Ex**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Műszaki adatok**IECEX/ATEX/cUL besorolás**

ATEX tanúsítvány

ATEX Certificate

IEC Ex tanúsítvány

IECEX Zertifikat

cUL tanúsítvány

cUL Certificate

Besorolások

ETIM 3.0

EC000943

ETIM 4.0

EC000943

ETIM 5.0

EC000943

ETIM 6.0

EC000943

UNSPSC

30-21-19-21

eClass 5.1

27-13-08-01

eClass 6.2

27-13-08-02

eClass 7.1

27-13-08-09

eClass 8.1

27-13-08-11

eClass 9.0

27-13-08-07

eClass 9.1

27-13-08-07

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

LetöltésekApproval/Certificate/Document of
Conformity
[SIL Paper](#)
[Declaration of Conformity](#)
[Declaration of Conformity](#)

Brochure/Catalogue

[CAT 4.4 ELECTR 16/17 EN](#)

Engineering Data

[STEP](#)

Tervezési adatok

[EPLAN, WSCAD](#)


User Documentation

[Instruction sheet VSSC](#)
[Type examination certificate](#)
[Instruction sheet VSSC EX](#)


VSSC VSSC4 CL FG 24VAC/DC Ex

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok



A kép illusztráció



Circuit diagram

