

**WPAK
JB 25-50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Product image**Árnyékolás és földelés**

Több különböző csatlakozástechnikával kapható védőföldelés-vezetékünk és árnyékolókapcsaink segítségével hatékony védelmet nyújthat mind a dolgozóknak, mind a berendezéseknek az interferenciával, például elektronikus vagy mágneses mezőkkel szemben. Kínálatunkat tartozékok kiterjedt választéka teszi teljessé.

Általános rendelési adatok

Típus	JB 25-50
Rendelési szám	1547500000
Verzió	WPAK, Potenciálkiegyenlítő sorkapocstömb, Névleges keresztmetszet: Csavaros csatlakozás, Közvetlen rögzítés
GTIN (EAN)	4050118387445
Menny.	10 Stück

**WPAK
JB 25-50**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	33 mm	Szélesség (coll)	1,299 inch
Magasság	32 mm	Magasság (coll)	1,26 inch
Mélység	24 mm	Mélység (coll)	0,945 inch
Nettó tömeg	134,505 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Környezeti hőmérséklet	-40°C bis +75°C	Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C

Anyag adatok

Anyag	Sárgaréz	Szín	Rézsínű
-------	----------	------	---------

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	becsavart állapotban	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
--------------------	----------------------	---------------------	--------------------

Névleges adatok

Szennyezés súlyossága	3		
-----------------------	---	--	--

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Biztosítócsavar	M 6	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Csatlakozási irány	oldalt	Csatlakozások száma	2
Csupaszolási hossz	33 mm	Meghúzási nyomaték, min.	5 Nm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	50 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	10 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	50 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	10 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC000897	eClass 6.2	27-18-92-64
eClass 9.0	27-14-11-20	eClass 9.1	27-14-11-20

Termékinformáció

Termékinformáció	Qualified in acc. IEC 60947-7-2, Can be used for functional equipotential bonding and protective equipotential bonding Mounting on cable trench with M6x9 screw
------------------	---

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks