

SAI-Y-7/8 3P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Az Y-elosztókat több jel kötegelésére és elosztására használjuk a helymegtakarítás végett.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-Y-7/8 3P
Rendelési szám	1413920000
Verzió	Y-csatlakozó, 7/8"
GTIN (EAN)	4050118214925
Menny.	1 Stück

SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	70 g
-------------	------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Csatlakozási adatok

Csoport kivezetés - dugaszoló csatlakozó	7/8" tűske	1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	7/8" aljzat
2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	7/8" aljzat	Meghúzási nyomaték	7/8": 1.5 Nm

Általános adatok

Csatlakozási menet	7/8"	Dugaszolási ciklusok	≥ 50
Ház fő anyaga	PUR	Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C
Kódolás	nincs	Névleges feszültség	300 V
Névleges áram	12 A	Pólusszám	3
Szennyezés súlyossága	3	Vezeték külső átm.	-
Védelmi osztály	IP67	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Érintkező anyaga, aljzat	CuZn	Érintkező anyaga, tűske	CuZn
Érintkező felület	Au (arany)		

Besorolások

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002925
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-06
eClass 9.1	27-44-01-06		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
--------------------	---

SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz, Kapcsolási rajz

