

8 Műszaki adatok

8.1 Termék

Érintésvédelmi osztály.....	II
Power Delivery (PD).....	Igen
Védőberendezések.....	túlfeszültség, túláram, túlhevülés ellen
Üzemi feltételek.....	0°C ... +45°C, 5 – 90 % rel. páratartalom (nem kondenzálódó)
Tárolási feltételek.....	-20 ... +50 °C, 0 - 90 % relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
Méret (Sz x Ma x Mé) (kb.)	 rend. sz. 3588417: 42,4 x 80,2 x 28,3 mm rend. sz. 3588462: 42,2 x 80,0 x 28,1 mm
Súly (kb.)	Rend. sz. 3588417: 42 g Rend. sz. 3588462: 54 g

8.2 Adatok a 2019/1782 rendelet alapján

Cím:	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau
Cégjegyzékszám	HRB 3896	HRB 3896
Típusazonosító	UC-20W001	UC-30W001
Bemeneti feszültség	220—240 V/AC	100-240 V/AC
A bemeneti váltóáram frekvenciája	50—60 Hz	50—60 Hz
Kimeneti feszültség	USB-C®: 5,0 V/DC, 3,0 A, max. 15,0 W 9,0 V/DC, 2,2 A, max. 19,8 W	USB-A: 5,0 V/DC, 3,0 A, max. 15,0 W 9,0 V/DC, 2,0 A, max. 18,0 W
Kimeneti áram	12,0 V/DC, 1,7 A, max. 20,0 W	12,0 V/DC, 1,5 A, max. 18,0 W
Kimeneti teljesítmény	PPS: 3,3—5,9 V 3,0 A 3,3—11,0 V 2,0 A	USB-C®: 5,0 V/DC, 3,0 A, max. 15,0 W 9,0 V/DC, 3,0 A, max. 27,0 W 12,0 V/DC, 2,5 A, max. 30,0 W PPS 5,0—11,0 V/DC 3,0 A Összesen USB-A + USB-C®: 5,0 V/DC, 3,0 A, max. 15,0 W
Átlagos üzemi hatásfok	83,7 %	86,0 %
Hatékonyság alacsony terhelés mellett (10%)	78,6 %	82,1 %
Teljesítményfelvétel terhelés nélkül.	0,14 W	0,08W