



Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Spessimetri per rivestimenti digitali Premium per rivestimenti di lacche, rivestimenti di vernice ecc.

Caratteristiche

- 1 Display LCD, retroilluminato, tutte le informazioni a colpo d'occhio
- Offset-Accur: Con questa funzione lo strumento di misura può essere impostato con precisione sul campo di misurazione concreto grazie a una calibrazione a due punti. In questo modo si ottiene una precisione superiore dell'1 % (o inferiore) del valore misurato
- Due diverse modalità di misurazione: misurazione singola e modalità di scansione per misurazioni continue
- Funzione statistica mini: indica il valore misurato, valore medio, valore massimo e minimo
- Memoria dati intera per un massimo di 99 valori
- Unità di misura selezionabili: µm, inch (mil)
- Interfaccia dati RS-232 di serie
- Tipo F: Rivestimenti amagnetici su ferro e acciaio
- Tipo N: Rivestimenti su metalli non magnetici
- Piastra di azzeramento e lamine di calibrazione incluso
- Fornito con valigetta robusta
- Sonda esterna per raggiungere facilmente i punti più difficili

Dati tecnici

- Precisione di misurazione:
  - Standard: 3 % del valore misurato o ± 2,5 µm
  - Offset-Accur: 1 % del valore misurato o ± 1 µm
- Spessore minimo del materiale di base: 300 µm
- Dimensioni totali L×P×A 126×65×35 mm
- Funzionamento a batteria, batterie di serie (2×1.5 V AAA)
- Peso netto ca. 0,10 kg

DI SERIE



OPZIONE



Modello	Campo di misura [Max] µm	Divisione [d] µm	Obietto di prova	Piccolissima superficie di prova (raggio) mm	Su richiesta Cert. di calibrazione aziendale
SAUTER					KERN
TG 1250-0.1FN	100 | 1250	0,1 | 1	Strumenti di combinazione Tipo F/Tipo N	F: Convesso: 1,5/ Concavo: 25 N: Convesso: 1,5 Concavo: 50/	961-112