

KERN VHB 2T1

KERN

Transpallet dotato di protezione contro polvere e spruzzi d'acqua IP65/67 e memoria per un peso contenitore



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Transpallet pesatore
Famiglia di prodotti	VHB

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	2000 kg
Divisione [d]	1 kg
Riproducibilità	1 kg
Linearità	± 2 kg
Risoluzione	2.000
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	1500 kg (M2)
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	3 kg
Carico eccentrico/off-centrico non possibile	✓
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg lb
Scorrimento massimo (15 minuti)	2 kg
Scorrimento massimo (30 minuti)	4 kg
Unità preimpostata	kg

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	no
Display altezza cifre	28 mm

Linguaggi dell'interfaccia utente

Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	1550×555×1220 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale alloggiamento del display	plastica

Funzioni

Funzione PreTare	✓
Livello di miscela/somma	Sum A
Pesate sottobilancia	No
Protetta IP - unità completa	IP65 IP67 (cella di carico)
Protetta IP - display	IP65
Protetta IP - piattaforma	IP67
Protetta IP - cella di carico	IP67
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	3 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	4

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	4×1.5 V AA
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria tempo di carica	80 h
Batteria tensione	6 V
Batteria - Peso singolo	92 g
Batteria/accumulatore collegato	collegato elettricamente fisso, non isolato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Max]	95 %

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-251
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-131

KERN VHB 2T1



Transpallet dotato di protezione contro polvere e spruzzi d'acqua IP65/67 e memoria per un peso contenitore

Numero di articolo per certificato di conformità 969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1600×560×1220 mm
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	110 kg
Peso lordo ca.	110 kg
Peso di spedizione	218,6 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761086258
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

