
SAIE-M12BL-0.3VFM16-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Your peripheral devices should be supplied with greater power. With our new M12 plug-in connector, more than 250 V and 2 A is possible without problems. The compact S- and T-coded M12 plug-in connectors are designed for the transmission of up to 630 V AC or 60 V DC and 12 A.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIE-M12BL-0.3VFM16-1.5
Rendelési szám	2530780000
Verzió	Beépített dugók, M12, Hüvely (mama) , egyenes, M 16, Pólusszám: 5
GTIN (EAN)	4050118540901
Menny.	1 Stück

SAIE-M12BL-0.3VFM16-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	50 g

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Általános adatok

Csatlakozási menet	M12	Dugaszolási ciklusok	500
Ház fő anyaga	Cink présöntvény	Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 ° C
Kódolás	L	Névleges feszültség	63 V
Névleges áram	16 A	Pólusszám	5
Sodrat / kábelhossz	0,3 m	Tömszelencék	M 16
Vezeték külső átm.	-	Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Érintkező anyaga	Cu	Érintkező felület	Aranyozott
Érkeresztmetszet	1,5 mm²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-03-09	eClass 9.1	27-44-03-09

Jóváhagyások


ROHS	Megfelel

SAIE-M12BL-0.3VFM16-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Szerelési kivágás