Dati di base

PC 4/ 9-G-7,62

Codice articolo: 1804865

La figura illustra la versione a 5 poli dell'articolo



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1804865

Presa base, Corrente nominale: 20 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, N. poli: 9, Passo: 7,62 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura, Flangia di fissaggio: Accessorio Cod. art. 1827570

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003

Dati commerciali	
EAN	4 017918 046309
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	15,48 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 370 (CC-2009)

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Lunghezza	29 mm
Passo	7,62 mm
Misura a	60,96 mm
N. poli	9
Dimensioni dei codoli	1 x 0,8 mm

Diametro foro	1,3 mm

Dati tecnici

Famiglia articolo	PC 4/..-G
Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	6 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	6 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	6 kV
Tensione di dimensionamento (III/2)	630 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	630 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	20 A
Tensione nominale U_N	400 V
Corrente di carico massima	20 A
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Colore	verde
Tensione nominale UL/CUL Use Group B	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group B	20 A
Tensione nominale UL/CUL Use Group C	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group C	20 A

Omologazioni

Omologazioni: CSA, cULus Recognized, GOST, BV, DNV, GL, LR, RS

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
Montaggio		
1827570	BF-PC 4	Flangia di fissaggio da applicare alla destra e alla sinistra delle prese base, per il fissaggio a vite a PC 4/...-STF-7,62
Siglatura		
1051993	B-STIFT	Penna di siglatura, per la siglatura manuale delle strisce ZB in bianco, siglatura resistente a sfregamento e acqua, spessore tratto 0,5 mm
0805153	SK 7,62/3,8:SO	Schede di siglatura, bianco, Tipo di montaggio: Colla, per morsetti con spessore: 7,62 mm
0803906	SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT	Schede di siglatura, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Office-Drucksysteme, Tipo di montaggio: Colla
Spina/adattatore		
1600027	CP-HCC 4	Linguetta di codifica, Colore: rosso

Prodotti complementari


Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1880148	PC 4 HV/ 9-STF-7,62	Spina, Corrente nominale: 20 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, N. poli: 9, Passo: 7,62 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno
1804975	PC 4/ 9-ST-7,62	Spina, Corrente nominale: 20 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, N. poli: 9, Passo: 7,62 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno
1828317	PC 4/ 9-STF-7,62	Spina, Corrente nominale: 20 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, N. poli: 9, Passo: 7,62 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno
1840120	PCC 4/ 9-ST-7,62	Spina, Corrente nominale: 20 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, N. poli: 9, Passo: 7,62 mm, Tipo di connessione: Attacco a crimpare, Colore: verde, I rispettivi contatti a crimpare con i dati relativi alla corrente [A] e alla sezione trasversale del conduttore [mm²]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = Contatti di banda

Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.




Diagramma



La figura illustra la curva di derating per le spine PC 5/...-ST-7,62 con la presa base PC 4/...-G-7,62.

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.