

VPK EX 7J (Ex záródugó, műanyag, 7J) VP M20 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A főlegesen menetes furatok tömítésére az IP védetség
osztály megőrzéséhez

Általános rendelési adatok

Típus	VP M20 EX SI 7J
Rendelési szám	2066730000
Verzió	VPK EX 7J (Ex záródugó, műanyag, 7J), Záródugók, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
GTIN (EAN)	4050118415346
Menny.	100 Stück

**VPK EX 7J (Ex záródugó, műanyag, 7J)
VP M20 EX SI 7J**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	17 mm	Hossz, inch	0,669 inch
Magasság	17 mm	Magasság (coll)	0,669 inch
Nettó tömeg	3,4 g		

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Azonosítás	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (IECEX)	IECEX IMQ 13.0003X	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (INMETRO)	DNV 12.0051 X
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (EAC)	RU C-TR.ГБ05.B.00840		

Általános információk

AF 1. méret	23 mm	AF 2. méret	23 mm
Anyag	Poliamid 6	Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	2 Nm
Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	2 Nm	Külső menet	M 20
Menet hossza	11 mm	Menetemelkedés	1,5 mm
O-gyűrű	Szilikon	Robbanás elleni védelem típusa	Fokozott biztonság Ex e
Rögzítőanya nyomatéka, max.	2 Nm	Rögzítőanya nyomatéka, min.	1,8 Nm
Szabványok	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31	Telepítési irányelvek	Lásd összeállítási útmutató
Tömítés	Szilikon	Védelmi osztály	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Védelmi osztály, GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Ütésállóság	7 joule a következő szerint: IEC60079-0
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	70 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-60 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000451	eClass 6.2	27-14-91-11
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-35

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN