

**ENERGY METER 525-230****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Product image****Energiamérők**

Számos vállalat számára fontos, hogy már a forrásnál energiát takarítson meg, takarékosabban használja az áramot, és a lehető legmagasabb rendelkezésre állást garantálja a hálózatoknak. Ez nem csupán a felelősségtudat bizonyítása miatt, hanem gazdasági szempontokból is fontos.

A Weidmüller energiamérői nem csupán az elektromos energiafogyasztás mérésére képesek. Segítségükkel megállapíthatók például az energiaminőség alapvető paraméterei, illetve lehetőség nyílik a vezetékekben folyó áram egyéni vagy differenciált mérésére. Ilyen eszköz például az Energy Meter is. Így gyorsan áttekinthető, hogy mi történik az elektromos energiával az Ön termelőüzemében. Ellenőrizheti az energiahatékonyságot, ahogy a minőséget, a stabilitást és rendelkezésre állást is.

**Általános rendelési adatok**

Típus	ENERGY METER 525-230
Rendelési szám	<a href="#">2540890000</a>
Verzió	Tápfeszültség : 230 V
GTIN (EAN)	4050118553215
Menny.	1 Stück

**ENERGY METER 525-230****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	96 mm	Szélesség (coll)	3,78 inch
Magasság	96 mm	Magasság (coll)	3,78 inch
Mélység	48 mm	Mélység (coll)	1,89 inch
Nettó tömeg	250 g		

**Hőmérsékletek**

Páratartalom tárolási hőmérsékleten	0...90 % RH	Páratartalom üzemi hőmérsékleten	0 – 75% RH
Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	55 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-10 °C
Üzemi hőmérséklet	-10 °C...55 °C	Tárolási hőmérséklet	-25 °C...70 °C

**Mérőfeszültség-bemenet**

Feszültségmérés pontossága	0,2 %	Four-wire system	Igen
Harmonikusok kérésre / feszültség	1.-40.	Méréstartomány, feszültség L-L, AC (átalakító nélkül)	480 V
Méréstartomány, feszültség L-N, AC (átalakító nélkül)	277 V	Quadrants	4
Three-wire system	Igen	Torzítási tényező THD-U %-ban	Igen

**Mérőáram-bemenet**

Current-measuring channels	3	Harmonikusok kérésre / áram	1.-40.
Névleges áram	1 / 5 A	Residual current measuring	Nem
Torzítási tényező THD-I %-ban	Igen	Árammérés pontossága	0,2 %

**Communication**

Interfész	Ethernet	Protokoll	Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP
-----------	----------	-----------	---

**Inputs/outputs**

Temperature input	Nem
-------------------	-----

**Measurement data recording**

Memory; minimum and maximum values	Igen	Update interval register	200 ms
Szoftver	ecoExplorer go®	Integrated logic	Igen

## ENERGY METER 525-230

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Technical data

Szabványok	EN 61326-1, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030	Méréstartomány, feszültség L-N, AC (átalakító nélkül)	277 V
Méréstartomány, feszültség L-L, AC (átalakító nélkül)	480 V	Túlfeszültség kategória	300 V CAT III
Potenciálbetáplálás	90 - 277 V AC (50/60 Hz), 90 - 250 V DC	Tápfeszültség	230 V
Three-wire system	Igen	Four-wire system	Igen
Quadrants	4	Sampling frequency 50/60 Hz	25,6 kHz
Continuous measurements	Igen	Effective value from the period (50/60 Hz)	10 / 12
Measurement result per second	5	Residual current measuring	Nem
Feszültségmérés pontossága	0,2 %	Árammérés pontossága	0,2 %
Aktív energia mérési pontossága (kWh, .../5 A)	0.5S osztály	Operating-hours counter	Igen
Weekly time switch	Nem	Current-measuring channels	3
Bimetal function	Igen		

## Voltage quality measurement

Harmonikusok kérésre / feszültség	1.-40.	Harmonikusok kérésre / áram	1.-40.
Torzítási tényező THD-U %-ban	Igen	Torzítási tényező THD-I %-ban	Igen
Aszimmetrikus	No	Positive, negative and zero system	Igen
Brief interruptions	Nem	Sequence-of-events recorder function	Nem

## Besorolások

ETIM 5.0	EC001102	ETIM 6.0	EC002301
UNSPSC	39-12-15-35	eClass 6.2	27-20-03-90
eClass 7.1	27-37-18-01	eClass 8.1	27-37-18-01
eClass 9.0	27-14-23-30	eClass 9.1	27-21-03-01

## Jóváhagyások

Jóváhagyások



Approvals	CE
ROHS	Megfelel

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">EU-Declaration of Conformity</a> <a href="#">KC-Certification</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Software	<a href="#">MODBUS address list</a> <a href="#">Win64 - ecoExplorer go</a> <a href="#">Unix - ecoExplorer go</a> <a href="#">Win32 - ecoExplorer go</a> <a href="#">Linux64 - ecoExplorer go</a> <a href="#">Linux32 - ecoExplorer go</a>
User Documentation	<a href="#">Quick Guide German/English</a> <a href="#">Manual Energy Meter 525 German English</a> <a href="#">Manual ECOEXPLORER GO English</a>

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 16:37:26 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## ENERGY METER 525-230

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Rajzok

### Méretrajz

