

MKDSV 5/ 2-6,35

Codice articolo: 1710056

La figura illustra la variante a 5 poli



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1710056>

Morsetto per c.s., Corrente nominale: 32 A, Tensione nominale: 630 V, Passo: 6,35 mm, N. poli: 2, Collegamento: Connessione a vite, Montaggio: Saldatura, Colore: verde, per evitare tolleranze tra i morsetti ed il c.s., occorre prevedere un'interruzione quando il numero di poli è superiore a 30.

Dati commerciali

EAN	 4 017918 241537
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	5,69 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 315 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Passo	6,35 mm
Misura a	6,35 mm
N. poli	2
Dimensioni dei codoli	0,9 x 0,9 mm

Diametro foro	1,3 mm
Filettatura	M3
Coppia min.	0,5 Nm

Dati tecnici

Famiglia articolo	MKDSV 5
Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	6 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	6 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	6 kV
Tensione di dimensionamento (III/3)	500 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	630 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	1000 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	32 A
Sezione nominale	4 mm ²
Corrente di carico massima	32 A
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Calibro a tampone	A4
Lunghezza di spelatura	8 mm
Tensione nominale UL/CUL Use Group B	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group B	30 A
Tensione nominale UL/CUL Use Group D	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group D	10 A

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	6 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	4 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	4 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,25 mm ²

Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	4 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	10
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	0,2 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	1,5 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	0,2 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	1,5 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.	0,25 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max.	0,75 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min.	0,5 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	2,5 mm ²
AWG secondo UL/CUL min	30
AWG secondo UL/CUL max	10

Omologazioni



Omologazioni


cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.



Diagramma




Tipo: MKDS 5/2-6,35 e MKDS 5/3-6,35

Controllo in conformità alla norma DIN EN 60512-5-2:2003-01

Fattore di riduzione = 1

N. poli: 5

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.