Dati di base

PC 4/ 3-STF-7,62

Codice articolo: 1828252

La figura illustra la versione a 5 poli dell'articolo



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1828252

Spina, Corrente nominale: 20 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, N. poli: 3, Passo: 7,62 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 11.02.2005

Dati commerciali

EAN	4 017918 050481
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	15,46 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 367 (CC-2009)

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Passo	7,62 mm
Misura a	15,24 mm
N. poli	3
Filettatura	M3
Coppia min.	0,5 Nm
Coppia max.	0,6 Nm

Dati tecnici

Famiglia articolo	PC 4/..-STF
Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	6 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	6 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	6 kV
Tensione di dimensionamento (III/2)	630 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	1000 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	20 A
Tensione nominale U_N	400 V
Sezione nominale	4 mm²
Corrente di carico massima	20 A
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Calibro a tampone	A4
Lunghezza di spelatura	7 mm
Tensione nominale UL/CUL Use Group B	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group B	20 A
Tensione nominale UL/CUL Use Group C	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group C	20 A
Tensione nominale UL/CUL Use Group D	600 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group D	5 A

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm²
Sezione conduttore rigido max.	4 mm²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm²
Sezione conduttore flessibile max.	4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,25 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,25 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	4 mm²

Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	10
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	0,2 mm²
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	2,5 mm²
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	0,2 mm²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	1,5 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.	0,25 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max.	1,5 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min.	0,5 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	2,5 mm²
AWG secondo UL/CUL min	30
AWG secondo UL/CUL max	10

Omologazioni

Omologazioni CSA, cULus Recognized, GOST, DNV, GL, LR

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Siglatura		
1051993	B-STIFT	Penna di siglatura, per la siglatura manuale delle strisce ZB in bianco, siglatura resistente a sfregamento e acqua, spessore tratto 0,5 mm
0805153	SK 7,62/3,8:SO	Schede di siglatura, bianco, Tipo di montaggio: Colla, per morsetti con spessore: 7,62 mm
0803906	SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT	Schede di siglatura, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Office-Drucksysteme, Tipo di montaggio: Colla

Spina/adattatore

1600027	CP-HCC 4	Linguetta di codifica, Colore: rosso

Utensili


1205053	SZS 0,6X3,5	Utensile, per morsetti ST, isolato, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,6x3,5x100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

Prodotti complementari


Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1849998	PCVK 4-7,62	Spina, Corrente nominale: 20 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, N. poli: 1, Passo: 7,62 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno
1876246	PCVK 4-7,62-PE	Spina, Corrente nominale: 20 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, N. poli: 1, Passo: 7,62 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde-giallo
1838381	UPCV3K 4-G-7,62	Spina, Corrente nominale: 20 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, N. poli: 1, Passo: 7,62 mm, L'articolo può essere allineato con diversi numeri di poli! Flangia di fissaggio: Accessori Cod. Art. 1881202

Disegni

Diagramma




Curva di derating per: PC 4/..-ST-7,62 con PC 4/..-G-7,62



Curva di derating per: PC 4/..-ST-7,62 con PCV 4/..-G-7,62

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.