
Dati di base

DFK-PC 4/ 3-G-7,62-FS4,8

Codice articolo: 1861167

La figura illustra la versione a 5 poli dell'articolo



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1861167

Spina, Corrente nominale: 15 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, N. poli: 3, Passo: 7,62 mm, Tipo di connessione: Morsetti a saldare/con attacco Faston, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Montaggio diretto

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 017918 125684
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	7,01 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 373 (CC-2009)

Dati tecnici

Misure/poli

Passo	7,62 mm
Misura a	15,24 mm
N. poli	3

Dati tecnici

Famiglia articolo	DFK-PC 4/..-G -FS4,8
Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	6 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	6 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	6 kV
Tensione di dimensionamento (III/2)	400 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	800 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	15 A
Tensione nominale U_N	400 V
Sezione nominale	4 mm²
Corrente di carico massima	15 A
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Corrente massima attacco Faston	15 A
Dimensioni attacco Faston	4,8 x 0,8 mm

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm²
Sezione conduttore rigido max.	4 mm²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm²
Sezione conduttore flessibile max.	4 mm²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	10

Omologazioni

Omologazioni: CSA, cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
Montaggio		
0708263	DFK-MSTB-SS	Serie di viti, per il fissaggio della presa base alla parete del dispositivo, comprendente ciascuna una vite M 3 x 10, una rondella elastica e un dado
Spina/adattatore		
1600027	CP-HCC 4	Linguetta di codifica, Colore: rosso
Utensili		
1205053	SZS 0,6X3,5	Utensile, per morsetti ST, isolato, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,6x3,5x100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

Prodotti complementari

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1848902	PC 4 HV/ 3-ST-7,62	Spina, Corrente nominale: 20 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, N. poli: 3, Passo: 7,62 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno
1804917	PC 4/ 3-ST-7,62	Spina, Corrente nominale: 20 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, N. poli: 3, Passo: 7,62 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno
1840188	PCC 4/ 3-ST-7,62	Spina, Corrente nominale: 20 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, N. poli: 3, Passo: 7,62 mm, Tipo di connessione: Attacco a crimpare, Colore: verde, I rispettivi contatti a crimpare con i dati relativi alla corrente [A] e alla sezione trasversale del conduttore [mm²]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = Contatti di banda


Disegni


Diagramma



Curva di derating per: PC 4/..-ST-7,62 con DFK-PC 4/..-G-7,62-FS4,8

Disegno quotato





Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.