

**Industrial Ethernet
IE-CD-V14MRJ-FJ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Scatola di giunzione / giunto, versione FreeCon per
connettori PushPull Var.14 secondo IEC 61076-3-117

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-CD-V14MRJ-FJ
Nr.Cat.	1068880000
Versione	Presa di collegamento, FreeCon, Modulo RJ45
GTIN (EAN)	4032248824021
CPZ	1 Pezzo

Industrial Ethernet IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto 361 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati generali

Cablaggio	PROFINET	Grado di protezione	IP65
Materiale base della custodia	Profilato in alluminio, Coperchio: zinco pressofuso, nichelato		

Dati tecnici del modulo RJ45

Cablaggio	PROFINET	Carico di corrente (modulo RJ45)	1 A
Categoria (modulo RJ 45)	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Cicli di innesto (modulo RJ45)	750
Collegamento 1 (modulo RJ45)	IDC	Collegamento 2 (modulo RJ45)	RJ45
Colore (modulo RJ45)	argento	Forza di innesto (modulo RJ45)	≤ 30 N
Materiale di base della custodia (modulo RJ45)	Pressofusione di zinco, nichelato	Resistenza contatto (modulo RJ45)	≤ 20 mΩ
Resistenza di isolamento (modulo RJ45)	> 500 MΩ	Rigidità dielettrica, contatto - contatto (modulo RJ45)	≤ 1000 V DC
Rigidità dielettrica, contatto - schermatura (modulo RJ45)	≤ 1500 V DC	Schermatura (modulo RJ45)	contatto schermatura a 360°
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG)	AWG 22	Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG)	AWG 26
Superficie contatto (modulo RJ45)	Oro su nichel		

Norme

Impianti con cavi di comunicazione non specifici per l'applicazione	DIN EN 61918 bozza 02.2007, ISO / IEC 24702:2006, ISO / IEC 11801:2002, ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, EN 50173-1:2007	Impianti con cavi di comunicazione specifici per l'applicazione	Linee guida per l'installazione PROFINET
Gradi di protezione IP	IEC 60529	Connettori a norma	IEC 61076-3-117 var. 14, IEC 60603-7-5
Norma UL per accessori di comunicazione	UL 1863	N° Certificato (cULus)	E316369

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000018	ETIM 4.0	EC000018
ETIM 5.0	EC000018	ETIM 6.0	EC000437
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-03-92		

**Industrial Ethernet
IE-CD-V14MRJ-FJ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo

[CAT 9 IETH 18/19 EN](#)
[MB FREECONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Dati ingegneristici

[WSCAD](#)

Documentazione utente


[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)Omologazione/Certificato/Documento
di conformità[DUXR.E316369](#)

**Industrial Ethernet
IE-CD-V14MRJ-FJ**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni


Disegno quotato



Bottom view


Disegno quotato

Disegno quotato




Bottom view with mounting foot

Disegno quotato



Front view



Side view