

ZFKDSA 4- 9

Codice articolo: 1907542



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1907542>

Morsetto di collegamento, largo 9 mm, necessario all'estremità di una fila di morsetti

Dati commerciali

EAN	 4 017918 193911
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	4,94 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 345 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Lunghezza	29 mm
Passo	7,5 mm
N. poli	1
Dimensioni dei codoli	1,0 x 1,4 mm
Diametro foro	1,8 mm

Dati tecnici

Famiglia articolo	ZFKDS(A) 4
Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	6 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	6 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	6 kV
Tensione di dimensionamento (III/3)	500 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	630 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	1000 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	32 A
Sezione nominale	4 mm ²
Corrente di carico massima	32 A (con una sezione conduttore di 4 mm ²)
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Calibro a tampone	A4
Lunghezza di spelatura	10 mm
Tensione nominale UL/CUL Use Group B	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group B	30 A
Tensione nominale UL/CUL Use Group C	150 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group C	30 A
Tensione nominale UL/CUL Use Group D	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group D	10 A

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	6 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	4 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	4 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	4 mm ²

Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	10
AWG secondo UL/CUL min	24
AWG secondo UL/CUL max	10

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, IECCE CB Scheme

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
----------	---------------	-------------

Montaggio

1928495	FL-ZFKDS 4	Coppia flangiata, montabile su una fila di morsetti singoli
1928521	RZ-ZFKDS 4	Distanziatore intermedio, larghezza 2,5 mm

Ponticelli

1928343	FBSK 2-7,5	Ponticello completamente isolato, a 2 poli, passo 7,5 mm
1928356	FBSK 3-7,5	Ponticello completamente isolato, a 3 poli, passo 7,5 mm
1928369	FBSK 4-7,5	Ponticello completamente isolato, a 4 poli, passo 7,5 mm
1928372	FBSK 5-7,5	Ponticello completamente isolato, a 5 poli, passo 7,5 mm
1928385	FBSK 10-7,5	Ponticello completamente isolato, a 10 poli, passo 7,5 mm

Siglatura

1051993	B-STIFT	Penna di siglatura, per la siglatura manuale delle strisce ZB in bianco, siglatura resistente a sfregamento e acqua, spessore tratto 0,5 mm
0803922	SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT	Schede di siglatura, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Office-Drucksysteme, Tipo di montaggio: Colla

Spina/adattatore



0201744	MPS-MT	spina di prova
---------	--------	----------------

Utensili

1204517	SZF 1-0,6X3,5	Utensile, per morsetti ST, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,6 x 3,5 x 100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento
---------	---------------	---

Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

**Disegno quotato**

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.