

**HSS-HF 9.5-19.1 EL W10M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A TwinMark végtelenített hőre zsugorodó hüvelyt hőnyomtatással másodperceken belül lehet feliratozni. A karakterek számától vagy a rendelkezésre álló helytől függően a jelölő hosszát egyedileg lehet hozzáigazítani és lekicsinyíteni a vezetékhez. Miután az adatok az M-Print® PRO szoftverünkkel importálásra kerültek, a zsugorcsovet a THM Plus S nyomtató feliratozza, perforálja a kívánt hosszra, és az azonnal használatra kész. 30 m-nél hosszabb nyomtatási alapanyagot tartalmazó orsók esetén külső orsótartót (1302920000) kell használni.

**Általános rendelési adatok**

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Típus                 | HSS-HF 9.5-19.1 EL W10M                                                          |
| Rendelési szám        | <a href="#">1423390000</a>                                                       |
| Verzió                | Vezeték és kábeljelölők, 9.5 - 19.1 mm, x 30.9 mm, fehér                         |
| GTIN (EAN)            | 4050118227727                                                                    |
| Menny.                | 1 Stück                                                                          |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> <a href="#">1140490000</a> |

## HSS-HF 9.5-19.1 EL W10M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |           |                  |            |
|-------------|-----------|------------------|------------|
| Hossz       | 10 000 mm | Hossz, inch      | 393,7 inch |
| Szélesség   | 30,9 mm   | Szélesség (coll) | 1,217 inch |
| Mélység     | 1,5 mm    | Mélység (coll)   | 0,059 inch |
| Nettó tömeg | 475 g     |                  |            |

## Általános adatok

|                              |              |                    |       |
|------------------------------|--------------|--------------------|-------|
| Anyag                        | Poliolefin   | Halogén            | Nem   |
| Hossz                        | 10 000 mm    | Szám tekercsenként | 1     |
| Szélesség                    | 30,9 mm      | Szín               | fehér |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...105 °C |                    |       |

## Vezeték és kábeljelölők

|                              |                    |                                  |                    |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| Halogén                      | Nem                | Javasolt zsugorítási hőmérséklet | 90 °C              |
| Vezeték külső átm.           | 9.5 - 19.1 mm      | Vezeték külső átmérő, max.       | 19,1 mm            |
| Vezeték külső átmérő, min.   | 9,5 mm             | Vezeték-keresztmetszet, max.     | 70 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 16 mm <sup>2</sup> | Zsugorodás mértéke               | 2:1                |

## Besorolások

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

## Jóváhagyások

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|                                             |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006</a><br><a href="#">BS EN 45545-2 2013+A1 2015</a><br><a href="#">BS EN ISO 4589-2 1999</a> |
| Software                                    | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a>                                                                                                |
| Tervezési adatok                            | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                                                  |

**HSS-HF 9.5-19.1 EL W10M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**