

Használati útmutató HDMI-SCART átalakító

Rend. sz.: 2357537

1 Rendeltetészerű használat

A termék egy HDMI-SCART átalakító, ami digitális HDMI videó- és audio jeleket alakít át analóg (CVBS) kompozit videó- és FL/FR sztereó audio jelekké.

A készülék csak beltérben való használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.

Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat. A szakszerűtlen használat rövidzárhoz, tűzhez, áramütéshez és más veszélyekhez vezethet. Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is. Az útmutatóban előforduló cégnevek és készülék-megnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A HDMI® a HDMI Licensing L.L.C. bejegyzett védjegye

2 A szállítás tartalma

- a készülék
- hálózati adapter
- használati útmutató

3 A termék legfrissebb információi

A legfrissebb termékinformációkat letöltheti a www.conrad.com/downloads linkről, vagy szkennelje le a QR-kódot. Kövesse a honlapon megjelenő útmutatót.

4 A szimbólumok magyarázata



A háromszögben található felkiáltójel szimbólum a dokumentumban található fontos információkra utal. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.

5) Biztonsági tudnivalók



Gondosan olvassa el, és vegye figyelembe a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra. Ha a rendeltetészerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat nem veszi figyelembe, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi- vagy dologi károkért. Ezen felül érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

5.1 Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré válhatnak kisgyermek kezében.
- Amennyiben olyan kérdései lennének, amelyeket a használati útmutató nem válaszol meg, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.

5.2 A kezelés

- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, akkor vonja ki a készüléket a használatból, és akadályozza meg a véletlenszerű használatot. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
 - láthatóan sérült,
 - nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.
- Forduljon szakemberhez, ha a készülék használatának a módja, a biztonsága vagy a csatlakoztatása vonatkozásában kérdései vannak.

5.3 A használat környezete


- Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket nedvességtől és nyirkosságtól.
- Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől.

5.4 Hálózati adapter

- Csak könnyen hozzáférhető konnektorba dugja a készüléket.
- A tápellátáshoz csak a vele szállított hálózati adaptert használja.
- A hálózati adapter számára tápáramforrásul csak a közüzemi elektromos hálózat egy szabványos dugaszoló aljzata használható. A hálózati adapter csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a dugaszoltól megadott feszültségadatok megegyeznek-e az Ön háztartásának a hálózati feszültségével.
- A hálózati adaptert nem szabad nedves kézzel bedugni vagy kihúzni.

- Ne a vezetéknel fogva húzza ki a hálózati tápegységet a dugaszoló aljzataból. Ehelyett inkább az erre való fogófelületnél fogja meg a hálózati dugót.
- Vihar idejére - biztonsági okokból - válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Ha a hálózati adapter meghibásodna, ne fogja meg, mivel halálos áramütést szenvedhet! Tegye a következőket:
 - Először kapcsolja le annak a hálózati csatlakozónak a feszültségét, amihez a hálózati adapter csatlakozik (a hozzátartozó védőkapcsoló kikapcsolása, a biztosíték kicserélése, majd a FI védőkapcsoló lekapcsolása úgy, hogy a hálózati csatlakozóaljzat teljesen leválasztódjon a hálózati feszültségről).
 - Húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.
 - Használjon egy ugyanilyen kivitelű hálózati adaptert. Ne használja többet a hibás hálózati adaptert.

6 Termékáttekintés



1	Kapcsoló: PAL/NTSC	2	Bemenet: HDMI
3	Működésjelző LED	4	Bemenet: 5 V/DC
5	Kimenet: SCART		

7 Csatlakozók

FELTÉTELEK:

1. Rendelkeznie kell a csatlakozóhoz megfelelő vezetékkel.
 2. Állítsa az **NTSC/PAL** kapcsolót a megfelelő videósabvány szerinti helyzetbe.
 3. Csatlakoztasson egy HDMI forrást a **HDMI** bemenetbe.
 4. Csatlakoztasson egy SCART kijelzőt a **SCART** kimenetbe.
 5. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a termék **DC/5V** bemenetéhez. Majd csatlakoztassa a másik végét egy alkalmas tápáramforráshoz.
- A **működést jelző** LED világít, és ezzel azt jelzi, hogy a termék tápáramot kap.

8 Tisztítás és karbantartás

1. Válassza le a készüléket a feszültségforrásról.
2. A készülékhez tisztításához használjon száraz, szálmentes ruhát.

MEGJEGYZÉS! Ne használjon agresszív tisztítószerket, alkoholt vagy más kémiai oldószert, mert ezek a ház sérüléséhez és hibás működéshez vezethetnek.

9. Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagok tekintendők, nem valók a háztartási szeméttel. Az elhasznált készüléket a vonatkozó törvények szerint távolítsa el.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

10 Műszaki adatok

a) Általános információk

Bemenőfeszültség/-áram.....	5 V/DC, 1 A
Működési áram.....	max. 600 mA
HDMI bemenet.....	Felbontás: max. 1920 x 1080, 60 Hz Sáv szélesség: max. 300 MHz Átviteli sebesség: max. 10,2 Gbps Színmélység: 24 bit, 30 bit, 36 bit Vezetékhossz: max. 7 m
SCART kimenet.....	Felbontás: 480i, 576i Vezetékhossz: max. 8 m
Videó szabvány.....	NTSC, PAL
DVI jel támogatása.....	igen
Üzemi feltételek.....	-10 ... +55 °C, 10 - 90 % rF (nem kondenzálódó)
Tárolási feltételek.....	-20 ... +60 °C, 5 - 95 % rF (nem kondenzálódó)
Méret (Szé x Ma x Mé)	88,5 x 58 x 25 mm
Súly.....	50 g

b) Hálózati adapter

Bemenet.....	100 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Kimeneti feszültség/-áram.....	5 V/DC, 1 A

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Másolatok bármilyen formában történő készítéséhez, pl. fotókópia, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való rögzítéshez a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnyomás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek. Copyright by Conrad Electronic SE.