



Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Disegno ergonomico con sonda esterna per il massimo della facilit 

Caratteristiche

- Sonda esterna per raggiungere facilmente i punti pi  difficili
- Interfaccia dati RS-232 di serie
- Offset-Accur: Con questa funzione lo strumento di misura pu  essere impostato con precisione sul campo di misurazione concreto grazie a una calibrazione a due punti. In questo modo si ottiene una precisione superiore dell'1 % (o inferiore) del valore misurato
- Unit  di misura selezionabili: μm , inch (mil)
- Auto-Power-Off
- Tipo F: Rivestimenti amagnetici su ferro e acciaio
- Tipo N: Rivestimenti su metalli non magnetici
- Piastra di azzerramento e lamine di calibrazione incluso
- **1** Fornito con valigetta robusta

Dati tecnici

- Precisione di misurazione:
 - Standard: 3 % del valore misurato o $\pm 2,5 \mu\text{m}$
 - Offset-Accur: 1 % del valore misurato o $\pm 1 \mu\text{m}$
- Piccolissima superficie di prova (raggio)
 - Tipo F
 - Convesso: 1,5 mm
 - Piano: 6 mm
 - Concavo: 50 mm
 - Tipo N
 - Convesso: 1,5 mm
 - Piano: 6 mm
 - Concavo: 50 mm
- Spessore minimo del materiale di base: 300 μm
- Dimensioni totali LxPxA 131x65x28 mm
- Funzionamento a batteria, batterie di serie (4x1.5 V AAA)
- Peso netto ca. 0,10 kg

DI SERIE



OPZIONE



Modello	Campo di misura	Divisione	Obiettivo di prova	Su richiesta
	[Max] μm	[d] μm		Certificato di calibrazione aziendale
SAUTER				KERN
TE 1250-0.1F	100 1250	0,1 1	Tipo F	961-110
TE 1250-0.1FN	100 1250	0,1 1	Strumenti di combinazione Tipo F / Tipo N	961-112