SAUTER **TG 1250-0.1FN**

Spessimetri per rivestimenti digitali Premium per rivestimenti di lacche, rivestimenti di vernice ecc.



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Spessimetro per strati
Gruppo di prodotti	Spessimetro digitale di rivestimenti
Famiglia di prodotti	TG

Sistema di misura

Oggetto di prova rivestimento	Rivestimenti non magnetici su ferro, acciaio, Tipo F Rivestimenti su metalli non magnetici, tipo N
Offset accur (% da [Max])	1%
Campo di misura rivestimenti [d] (µm)	100 µm; 1250 µm
Divisione rivestimenti [d] (µm)	0,1 µm; 1 µm
Spessore minimo del materiale di base	300 µm
Piccolissimo campione, piano (raggio)	6 mm
Piccolissimo campione, convesso (raggio)	1,5 mm
Piccolissimo campione, concavo (raggio)	50 mm
Memoria dati interna: numero di gruppi di valori	1
Unità di misura	µm inch (mil)
Tolleranza (% da [Max])	3%
Posizione di posizionamento del sensore	esterno
Memoria dati interna: numero di valori singoli	99
Spessimetri di rivestimenti tipo die sensor	FE NFE

Display

Tipo di display	LCD grafico
Display altezza cifre	10 mm

Design

Dimensioni (L×P×A)	126×65×35 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	130×64×32 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	130×64×32 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Lunghezza cavo	1 m

Funzioni

Possibilità di registrazione continua dei dati di misura	✓
Possibilità di aumentare la precisione di misura	✓
Funzione di memoria	✓
Funzione statistica	✓

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	2×1.5 V AAA
Batteria tempo di carica	50 h
Batteria capacità	1.100 mAh
Batteria tensione	1,5 V
Numero di celle della batteria	2
Batteria – Peso singolo	45,2 g
Batteria – Peso totale nell'articolo	90,4 g
Batteria – Struttura/forma	Celle singole
Capacità della batteria (Wh)	1,6 Wh
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	50 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	0 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	50 °C

Omologazione

Marchio CE	✓

SAUTER **TG 1250-0.1FN**

Spessimetri per rivestimenti digitali Premium per rivestimenti di lacche, rivestimenti di vernice ecc.

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-112

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	250×198×50 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,75 kg
Peso di spedizione	0,75 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761140110
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

