

SAUTER FA 100

KERN

Dinamometro meccanico per prove di trazione e compressione con funzione peak hold



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Misurazione di forze
Gruppo di prodotti	Dinamometro meccanico
Famiglia di prodotti	FA

Sistema di misura

Campo di misura forza [Max] (N)	100 N
Divisione forza [d] (N)	0,5 N
Protezione contro i sovraccarichi (% da [Max])	150%
Tolleranza (% da [Max])	1%
Directione de la forza	trazione compressione
Unità preimpostata	N

Design

Dimensioni (L×P×A)	232×60×51 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	232×60×51 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	232×60×51 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Montaggio - applicazione della forza	Filettatura esterna M6
Sollevamento carichi (forza di trazione)	Gancio

Funzioni

Funzione Peak	✓
---------------	---

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
----------------------------	------

Temperatura ambiente [Max] 40 °C

Temperatura di stoccaggio [Min] -10 °C

Temperatura di stoccaggio [Max] 40 °C

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica 961-3610

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione) 961-1610

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di compressione) 961-2610

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione/forza di compressione) 961-3610

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	325×190×95 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,65 kg
Peso lordo ca.	1,2 kg
Peso di spedizione	1,2 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761139909
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

