


SAUTER AC 12

KERN

Morsetto a due guance universale per prove di trazione e di strappo



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Morsetto
Gruppo di prodotti	Morsetto di tensione a vite

Design

Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	110×80×25 mm
Materiale	acciaio
Materiale alloggiamento	metallo
Montaggio - dissipazione della forza	Filettatura esterna M10
Larghezza massima di serraggio	25 mm
Apertura massima	5 mm
Forza di trazione/forza di compressione [Max]	5 kN

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	150×100×10 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,00 kg
Peso lordo ca.	1,00 kg
Peso di spedizione	0,98 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761122352
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita