

**VPMS (tappo filettato in ottone)
VP M25-MS65****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I tappi di chiusura servono a chiudere i fori filettati superflui, in modo da garantire il mantenimento del grado di protezione IP.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VP M25-MS65
Nr.Cat.	1777750000
Versione	VPMS (tappo filettato in ottone), Tappi di chiusura, M 25, 7 mm, ottone, nichelato
GTIN (EAN)	4032248158027
CPZ	100 Pezzo

**VPMS (tappo filettato in ottone)
VP M25-MS65**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	11 mm	Lunghezza (pollici)	0,433 inch
Posizione verticale	11 mm	Altezza (pollici)	0,433 inch
Peso netto	14,26 g	Diametro	28 mm

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati Generali

Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Diametro testa	28 mm	Filettatura (esterna)	M 25
Grado di protezione	IP68	Guarnizione	NBR
Lunghezza filettatura	7 mm	Materiale	ottone, nichelato
O-ring	NBR	Passo del filetto	1,5 mm
Pressacavi	metrico		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.0	27-14-44-25
eClass 9.1	27-14-44-33		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN.WSCAD
Dati ingegneristici	STEP

VPMS (tappo filettato in ottone)
VP M25-MS65**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni**