


FLKM-PA-D37/HW/AN/C300

Codice articolo: 2900622

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2900622>

Adattatore frontale VARIOFACE, per Honeywell C300, Series C I/O,
collegamento max. 1 x 16 canali (connettore D-SUB da 37 poli)

Dati commerciali

| | |
|------------------|---|
| EAN |  4 046356 518208 |
| VPE | 1 |
| Tariffa doganale | 85369010 |
| Peso lordo pezzi | 107,00 g |

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 28.09.2009



Verificare che i dati qui riportati
siano ricavati dal catalogo online.
Utilizzare tutte le informazioni
e i dati della documentazione
per l'utente alla pagina [http://
www.download.phoenixcontact.it](http://www.download.phoenixcontact.it) Per
il download da Internet, valgono le
condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Informazioni generali**

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Tensione nominale U_N | < 50 V AC |
| | 60 V DC |
| Tipo di collegamento connettore | Connettore maschio D-SUB |
| Numero dei connettori | 1 |
| Numero poli connettore | 37 |
| N. poli | 37 |

| | |
|---|----------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) | -20 °C ... 70 °C |
| Posizione d'installazione | A scelta |
| Max. corrente consentita | 1 A (per conduttore) |
| Norme/Disposizioni | EN 50178 |
| | IEC 60664 |
| | IEC 62103 |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Categoria di sovratensione | II |

Omologazioni


Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Schema di collegamento



Schema di collegamento FLKM-PA-D37/HW/AN/C300

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.