Dati di base

PCC 4/ 3-ST-7,62

Codice articolo: 1840188

La figura illustra la versione a 10 poli



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1840188

Spina, Corrente nominale: 20 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, N. poli: 3, Passo: 7,62 mm, Tipo di connessione: Attacco a crimpare, Colore: verde, I rispettivi contatti a crimpare con i dati relativi alla corrente [A] e alla sezione trasversale del conduttore [mm²]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = Contatti di banda

Dati commerciali

EAN	4 017918 102265
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	2,97 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Passo	7,62 mm
Misura a	15,24 mm
N. poli	3

Dati tecnici

Famiglia articolo	PCC 4/..-ST
Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	8 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	8 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	8 kV
Tensione di dimensionamento (III/2)	1000 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	1000 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	20 A
Tensione nominale U_N	400 V
Sezione nominale	4 mm²
Corrente di carico massima	20 A
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Tensione nominale UL/CUL Use Group B	600 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group B	10 A
Tensione nominale UL/CUL Use Group C	600 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group C	10 A

Dati di collegamento

Sezione conduttore flessibile min.	0,5 mm²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	20
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	14
AWG secondo UL/CUL min	20
AWG secondo UL/CUL max	14

Omologazioni

Omologazioni CSA, cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Spina/adattatore		
1600027	CP-HCC 4	Linguetta di codifica, Colore: rosso
3190438	STG-MTN 0,5-1,0	Contatto femmina modulare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 0,5 - 1,0 mm²,
3190629	STG-MTN 0,5-1,0 BA	Contatto femmina modulare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 0,5 - 1,0 mm²
3190506	STG-MTN 1,5-2,5	Contatto femmina modulare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 1,5 - 2,5 mm²
3190632	STG-MTN 1,5-2,5 BAND	Contatto femmina modulare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 1,5 - 2,5 mm²
1840214	STZ 2-PCC 4-7,62	Ferma cavo per spine MCC 1/...STZ-3,81 e MCC 1/...STZF-3,81 a 3-4 poli, da inserire nelle camere d'arresto del connettore siglabile con ZB 6
1840227	STZ 3-PCC 4-7,62	Ferma cavo per spine MCC 1/...STZ-3,81 e MCC 1/...STZF-3,81 a 5-10 poli, da inserire nelle camere d'arresto del connettore siglabile con ZB 6
1842005	STZ 5-PCC 4-7,62 GN	Ferma cavo per spine MCC 1/...STZ-3,81 e MCC 1/...STZF-3,81 a 11-15 poli, da inserire nel vano, siglabile con ZB 6
1840230	STZ 8-PCC 4-7,62	Ferma cavo per spine MCC 1/...STZ-3,81 e MCC 1/...STZF-3,81 a 16-20 poli, da inserire nelle camere d'arresto del connettore siglabile con ZB 6
Utensili		
1204038	CRIMPFOX MT 2,5	Pinza di crimpatura, per contatti a crimpare STG-MTN, intervallo di crimpatura: 0,5-2,5 mm², AWG: 20-14
3190441	STG-EW	Utensile di sblocco


Prodotti complementari

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1849998	PCVK 4-7,62	Spina, Corrente nominale: 20 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, N. poli: 1, Passo: 7,62 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno

1876246	PCVK 4-7,62-PE	Spina, Corrente nominale: 20 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, N. poli: 1, Passo: 7,62 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde-giallo
1838381	UPCV3K 4-G-7,62	Spina, Corrente nominale: 20 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, N. poli: 1, Passo: 7,62 mm, L'articolo può essere allineato con diversi numeri di poli! Flangia di fissaggio: Accessori Cod. Art. 1881202

Disegni

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.