

**VG MS ZE (fermacavo pressacavo standard in ottone)
VGM25-MS54 ZE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Pressacavi con fermacavo esterno centrato mediante
ganasce, IP54

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VGM25-MS54 ZE
Nr.Cat.	1778480000
Versione	VG MS ZE (fermacavo pressacavo standard in ottone), Pressacavo, M 25, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, ottone, nichelato
GTIN (EAN)	4032248161492
CPZ	25 Pezzo

**VG MS ZE (fermacavo pressacavo standard in ottone)
VGM25-MS54 ZE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Lunghezza	38 mm	Lunghezza (pollici)	1,496 inch
Peso netto	93,9 g		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati Generali

Apertura della chiave 1	34 mm	Apertura della chiave 2	30 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-20 °C
Campo di serraggio, fermacavo, max.	21 mm	Campo di serraggio, fermacavo, min.	12 mm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	8 Nm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	8 Nm
Coppia di serraggio supporto, max.	12 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	12 Nm
Diametro cavo, esterno, max.	19 mm	Diametro cavo, esterno, min.	9 mm
Filettatura (esterna)	M 25	Grado di protezione	IP54
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP65	Inserto di tenuta stagna	NBR
Lunghezza filettatura	7 mm	Materiale	ottone, nichelato
Passo del filetto	1,5 mm	Pressacavi	metrico

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD