

**TBF (custodia vuota in poliestere)
TBF 60/30/18 7035**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Custodia in poliestere**

Le custodie della Serie TBF sono prodotte in poliestere rinforzato con fibra di vetro, molto robusto. Le custodie della Serie TBF sono particolarmente adatte a quelle applicazioni che richiedono un peso minimo e contemporaneamente una elevata resistenza agli urti. Le custodie TBF, resistenti alle intemperie, sono concepite per una vasta gamma di applicazioni. Con i loro numerosi accessori offrono soluzioni universali per l'alloggiamento di componenti come regolatori, strumenti di misura, valvole e altri dispositivi.

Caratteristiche:

- 9 grandezze in due esecuzioni
- Coperchio con viti in nylon
- Fori per il montaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna
- Filetto per guida di supporto e piastre di montaggio
- ricca gamma di accessori

Weidmüller produce e fornisce le custodie secondo i desideri del cliente - completamente equipaggiate con morsetti e pressacavi

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TBF 60/30/18 7035
Nr.Cat.	0360500000
GTIN (EAN)	4032248025169
CPZ	1 Pezzo

TBF (custodia vuota in poliestere)
TBF 60/30/18 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	302 mm	Larghezza (pollici)	11,89 inch
Posizione verticale	603 mm	Altezza (pollici)	23,74 inch
Profondità	175 mm	Profondità (pollici)	6,89 inch
Peso	4.380 g	Peso netto	4.900 g

PE70 Dati Generali

Campi di applicazione	Tecnica degli edifici, Sistema dei trasporti, Industria degli imballaggi, Settore meccanico	Classe d'infiammabilità UL 94	HB
Norme	IEC 61439-2, IEC 60529, EN 61439-2, EN 60529, EN 62208	Tossicità	Esente da alogeni
Materiale	poliestere rinforzato con fibra di vetro	Materiale delle guarnizioni	Poliuretano
Temperatura d'esercizio , min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio , max.	130 °C
Resistenza agli urti	IK08 in conformità alla norma IEC 62208, IK10 in conformità alla norma IEC 62262	Grado di protezione	IP67
Fissaggio della custodia	6,5 mm attraverso pavimento custodia	Allegato coperchio	Crosshead nylon screws
Fissaggio dei componenti	4 o 6 tiranti coperchi M6 filettatura interna		

Collegamenti a vite a destra

M12	88	M16	48
M20	40	M25	20
M32	8	M40	6
M50	6	M63	4

Collegamenti a vite in alto / in basso

M12	44	M16	24
M20	20	M25	10
M32	4	M40	3
M50	3	M63	2

Dati generali Accessori

Materiale	poliestere rinforzato con fibra di vetro
-----------	---

Equipaggiamento orizzontale

WDU 10 / ZDU 10	1x51	WDU 16 / ZDU 16	1x37
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x101	WDU 35 / ZDU 35	1x32
WDU 4 / ZDU 4	1x85	WDU 6 / ZDU 6	1x64

Equipaggiamento verticale

WDU 10 / ZDU 10	5x22	WDU 16 / ZDU 16	5x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	5x44	WDU 35 / ZDU 35	5x14
WDU 4 / ZDU 4	5x37	WDU 6 / ZDU 6	5x28

Data di creazione 12 giugno 2019 17.20.38 CEST

Foglio dati**TBF (custodia vuota in poliestere)
TBF 60/30/18 7035****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dati tecnici****Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000058	ETIM 4.0	EC000058
ETIM 5.0	EC000058	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP

Foglio dati**TBF (custodia vuota in poliestere)
TBF 60/30/18 7035****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Disegni**