

**Sistema di siglatura  
PJ PRO TNTK INK Y**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Come da figura

La PrintJet fissa un nuovo standard nell'identificazione industriale, grazie all'elevata qualità di stampa e all'ottima resistenza alle sbavature e ai graffi. I plotter MCP Plus e MCP Basic sono estremamente versatili; con un solo telaio di montaggio è possibile stampare oltre 200 differenti tipi di marcatori in formato MultiCard. La serie Thermotransfer è l'ideale per stampare etichette e guaine termoretraibili con una qualità di stampa impeccabile.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| Tipo       | PJ PRO TNTK INK Y                                  |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1027070000</a>                         |
| Versione   | Sistema di siglatura, Serbatoio inchiostro, giallo |
| GTIN (EAN) | 4032248752850                                      |
| CPZ        | 1 Pezzo                                            |

**Sistema di siglatura  
PJ PRO TNTK INK Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|            |       |
|------------|-------|
| Peso netto | 100 g |
|------------|-------|

**sistemi di siglatura**

|                   |                       |      |                      |
|-------------------|-----------------------|------|----------------------|
| Sistema serbatoio | Cartucce d'inchiostro | Tipo | Serbatoio inchiostro |
|                   |                       |      | PrintJet PRO giallo  |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001694    | ETIM 4.0   | EC001694    |
| ETIM 5.0   | EC001694    | ETIM 6.0   | EC001694    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 19-03-90-90 |
| eClass 6.2 | 19-14-06-05 | eClass 7.1 | 19-14-06-05 |
| eClass 8.1 | 19-14-06-05 | eClass 9.0 | 19-14-92-90 |
| eClass 9.1 | 19-14-06-05 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo     | <a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a><br><a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a> |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">WSCAD</a>                                                     |
| Documentazione utente | <a href="#">MSDS_PRINTJET</a>                                             |