


RS VERT
RS VERT 6P 12X6 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Modulo di distribuzione con 6 potenziali di tensione (P1,P2,P3,P4,P5,P6) in 12P1,12P2,12P3 ,12P4,12P5 e 12P6 per collegamento a molla autobloccante o a vite.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RS VERT 6P 12X6 S
Nr.Cat.	1128120000
Versione	Interfaccia, RS VERT, 6 P, Collegamento a vite
GTIN (EAN)	4032248909582
CPZ	1 Pezzo

**RS VERT
RS VERT 6P 12X6 S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	122 mm	Lunghezza (pollici)	4,803 inch
Larghezza	87 mm	Larghezza (pollici)	3,425 inch
Posizione verticale	83 mm	Altezza (pollici)	3,268 inch
Peso netto	340 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	50 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-25 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.	60 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-25...50 °C	Temperatura di magazzinaggio	-40...60 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati per il collegamento

Numero di potenziali	6	Distribuzione connettori per circuito stampato	LP3R 5.08mm
Connettori di alimentazione	TOP 1.5GS2/180		

Specifiche tecniche

Tensione di dimensionamento	250 V AC	Corrente massima per collegamento potenziale	20 A
Corrente massima per collegamento ripartitore	15 A	Corrente nominale totale	120 A

Coordinate di isolamento (EN50178)

Secondo	DIN EN 50178	Tensione nominale	< 300 V AC
Classe di sovratensione	III	Grado di lordura	2
Controllo resistenza agli impulsi	4 kV	Controllo rigidità dielettrica	1,2 kVAC

Collegamento campo

Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Campo di serraggio, min.	0,13 mm ²
Campo di serraggio, max. rigido, max. H05(07) V-U	6 mm ²	Fisso, min. H05(07) V-U	0,5 mm ²
Flessibile, max. H05(07) V-K	6 mm ²	Flessibile, min. H05(07) V-K	0,5 mm ²
Flessibile con boccola, min.	4 mm ²	Flessibile con boccola, max.	2,5 mm ²
Flessibile con boccola, min.	0,5 mm ²	Tubetto con collare isolante, max.	2,5 mm ²
Sezione di collegamento cavo min, AWG	AWG 26	Sezione di collegamento cavo max, AWG	AWG 12
Coppia di serraggio, min.	0,5 Nm	Coppia di serraggio, max.	0,6 Nm
Lunghezza di spellatura	6 mm		

Foglio dati

RS VERT RS VERT 6P 12X6 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Collegamento alimentazione

Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Campo di serraggio, min.	0,13 mm ²
Campo di serraggio, max.	6 mm ²	Fisso, min. H05(07) V-U	0,5 mm ²
Fisso, max. H05(07) V-U	6 mm ²	Flessibile, min. H05(07) V-K	0,5 mm ²
Flessibile, max. H05(07) V-K	4 mm ²	Flessibile con boccola, max.	4 mm ²
Flessibile con boccola, min.	0,5 mm ²	Terminale con collare isolante, max.	4 mm ²
Sezione del conduttore, min. AWG	AWG 26	Sezione del conduttore, max. AWG	AWG 10
Coppia di serraggio, min.	0,5 Nm	Coppia di serraggio, max.	0,6 Nm
Lunghezza di spellatura	13 mm		

Classificazioni

ETIM 4.0	EC001419	ETIM 5.0	EC001419
ETIM 6.0	EC002780	eClass 6.2	27-24-22-04
eClass 7.1	27-14-11-52	eClass 8.1	27-14-11-52
eClass 9.0	27-14-11-52	eClass 9.1	27-14-11-52

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 4.5 ELECTR 16/17 EN
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	K339_01_11.pdf

**RS VERT
RS VERT 6P 12X6 S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

