

**ADAPTER ALU STI-S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Il plotter MCP Basic 2 è un plotter flessibile e portatile per siglare i marcatori sul posto, in modo semplice e veloce.

MCP Basic è ideale per la siglatura di piccole quantità ed etichette di componenti e per l'elaborazione di quantità residue.

Plotter piano, piccolo e compatto

- Piastra di montaggio per 3 MultiCard, facile installazione delle lische MultiCard
- Disponibilità opzionale di piastre di montaggio per SlimFix, dimensioni da 4 a 6, e per etichette
- Funzionamento con il software M-Print® PRO Weidmüller

MCP Plus completa la gamma dei sistemi d'identificazione e dei marcatori MultiCard Weidmüller. Il suo deposito pennini automatico consente di conservare il pennino direttamente sul plotter e la speciale guarnizione impedisce che le punte si asciughino. Con due sole piastre di montaggio avete la possibilità di siglare la gamma completa di prodotti MultiCard.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Tipo       | ADAPTER ALU STI-S                |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1762440000</a>       |
| Versione   | Sistemi di siglatura, Adattatore |
| GTIN (EAN) | 4032248044504                    |
| CPZ        | 1 Pezzo                          |

**ADAPTER ALU STI-S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|            |     |
|------------|-----|
| Peso netto | 6 g |
|------------|-----|

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC001675    |
| UNSPSC     | 81-11-18-12 | eClass 5.1 | 19-03-90-90 |
| eClass 6.2 | 19-14-91-02 | eClass 7.1 | 19-14-92-90 |
| eClass 8.1 | 19-14-92-90 | eClass 9.0 | 19-14-92-90 |
| eClass 9.1 | 27-06-03-15 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">WSCAD</a> |
|---------------------|-----------------------|