

SAISM 5/8S M12 5P B-COD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Al giorno d'oggi i cavi con lunghezze personalizzabili sono molto richiesti. In risposta a questa esigenza, Weidmüller offre una vasta gamma di connettori ad innesto per il libero confezionamento.

Connettori maschio e femmina confezionabili liberamente per collegamenti M8, M12, M16 e 7/8" estremamente robusti e ideali, ad esempio, per la costruzione di macchine. I connettori M12 offrono la scelta tra 5 diversi sistemi di collegamento.

Il collegamento a vite può essere impiegato in una vasta gamma di applicazioni. Con questa tecnica il conduttore, disponibile a scelta con terminali, può essere inserito in elementi di collegamento e fissato con una vite. Questa è la tecnica di collegamento più classica ed economica, in grado di supportare anche il collegamento di più conduttori.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAISM 5/8S M12 5P B-COD
Nr.Cat.	1784790000
Versione	Connettore maschio di configurazione libera, M12, Connettore maschio, diritto
GTIN (EAN)	4032248191871
CPZ	1 Pezzo

SAISM 5/8S M12 5P B-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto 46 g

Temperature

Campo delle temperature di impiego,
max. 85 °C

Temperatura d'esercizio, max. 85 °C

Campo delle temperature di impiego,
min. -25 °C

Temperatura d'esercizio, min. -40 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Campo di temperatura custodia -40 ... +85 °C

Codifica B

Corrente nominale 4 A

Diametro del cavo, min. 6 mm

Grado di protezione IP67

Materiale base della custodia CuZn

Pressacavi PG 9

Sezione di collegamento, max. 0,75 mm²

Superficie dei contatti dorata

Tipo di collegamento Collegamento a vite

Cicli di inserimento ≥ 100

Collegamento schermato Sì

Diametro del cavo, max. 8 mm

Grado di lordura 3

Materiale anello filettato Pressofusione di zinco

Numero di poli 5

Resistenza contro l'isolamento 10⁸ ΩSezione di collegamento, min. 0,14 mm²

Tensione nominale 125 V

Norme

Connettori a norma

IEC 61076-2-101

N° certificato (cURus)

E307231

Classificazioni

ETIM 3.0 EC002062

ETIM 5.0 EC002635

UNSPSC 30-21-18-10

eClass 6.2 27-26-07-02

eClass 8.1 27-44-01-02

eClass 9.1 27-44-01-03

ETIM 4.0 EC002635

ETIM 6.0 EC002062

eClass 5.1 27-26-07-01

eClass 7.1 27-44-01-02

eClass 9.0 27-44-01-02

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)Dati ingegneristici [WSCAD](#)Documentazione utente [Manual](#)